

Datenblatt

BenQ CP270

XGA Daten-/ Videoprojektor

2000 ANSI Lumen Helligkeit

Carl Zeiss Optik

1,5 kg Gewicht

Off & Go Funktion



Technologie

Typ : 1 x DLP®, 0,55" XGA DDR DMD™
physikalische Auflösung : XGA (1024 x 768)
Lichtstärke : 2000 ANSI Lumen im Normalmodus
1600 ANSI Lumen im ECO-Modus
Kontrast : 1000:1
Farben : goldenes 6-Segment-Farbrad, sRGB Farbraum, 16,7 Mio. Farben
Bildformate : physikalisch 4:3 / wählbar 16:9
Kühlsystem : Schnellkühlfunktion, Frontventilation, Off & Go

Lampe

Typ : 200W
max. Lebensdauer der Lampe : 2000 Stunden im Normalmodus
3000 Stunden im ECO-Modus*
Garantie : 6 Monate oder 1000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt

Objektiv

Typ : Manueller, optischer Zoom und Focus, Carl Zeiss Design
Lichtstärke / Brennweite : F = 2,56 ~ 2,67 / f = 21,36 – 23,45 mm
Zoom : 1,10:1
Bilddiagonale / Abstand : 0,84 – 3,23 m / 1,5 - 11 m
Throw ratio : 1,9 bis 2,1:1

Signale

Kompatibilität : VGA (640 x 480) bis SXGA (1280 x 1024)
Eingangssignal : 31- 82kHz, 48 – 85 Hz
Video Normen : NTSC / PAL / SECAM / HDTV (1080i, 720p, 576p, 480p, 480i)
Eingänge : S-Video 1 x Mini Din 4 pin
Composite Video 1 x RCA Cinch
RGB VGA-Analog 1 x D-Sub 15 pin
Component (YPbPr) über HDTV Kabel an VGA D-Sub Buchse
Ausgänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin
Schnittstellen : USB, RS232 Steuerschnittstelle

Bedienung

Funktionen : unabhängiges Farbmanagement, automatische Eingangssuche, Sleep Timer, Präsentationstimer, Tastensperre, Auflösungserinnerung, 11 Bildmodi, OSD FAQ, Freeze, Lampenschutz, Wandfarbkorrektur, BrilliantColor™, Blank, Schnellkühlfunktion, Auto Off, Passwortschutz, HDTV kompatibel, Höhenmodus, automatische Höhenverstellbarkeit
Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen
Fernbedienung : IR - Fernbedienung mit Präsentationsfunktion

Sicherheit

Zertifizierung : CE, TÜV-GS
Sicherung : Kensington-Lock


Energie

Netzspannung : 100 - 240 V_{AC}, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme : max. 285W

Eigenschaften

Gewicht : 1,5kg
Größe (B x H x T) : 190 x 77,5 x 205 mm
Betriebsgeräusch : < 37 dB (A) im Normalmodus
< 34 dB (A) im ECO-Modus
Projektionsposition : Front- Rück-, Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen : + 5 ~ +40°C / 20 ~ 80%
mitgeliefertes Zubehör : Kurzanleitung, Handbuch-CD, Fernbedienung, VGA Kabel, Netzkabel, Tasche
optionales Zubehör : Präsentation Plus, Ersatzlampe
Garantie und Service : 36 Monate Garantie

* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 2000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 16.03.2009

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Hamburg, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon

BenQ

Enjoyment Matters