

Datenblatt

BenQ LED Projector GP1

Taschenprojektor

SVGA 858 x 600

LED-Lampe

100 ANSI Lumen Helligkeit

20.000 Lampenstunden



Technologie

Typ : 0,45" DLP™
physikalische Auflösung : SVGA (858 x 600)
Lichtstärke : 100 ANSI Lumen
Kontrast : 2000:1
Farben : 16,7 Mio. Farben
Bildformate : physikalisch 4:3 / wählbar 16:9

Lampe

Typ : LED
max. Lebensdauer der Lampe : 20.000 Stunden im Normalmodus

Objektiv

Typ : manueller Focus
Lichtstärke / Brennweite : $F = 2 / f = 17,7 \text{ mm}$
Bilddiagonale / Abstand : 0,38 m – 2,03 / 0,6 m – 2,4 m

Signale

Throw ratio* : 1,92:1
Kompatibilität : VGA (640 x 480) bis SXGA (1280 x 1024)
Eingangssignal : 31-79 kHz; 50 – 85 Hz
Video Normen : NTSC, PAL, SECAM (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i)
Eingänge :
RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin (über CEA 30 pin)
Komponente 1 x D-Sub 15 pin über VGA (über CEA 30 pin)
Composite Video 1 x RCA Cinch
PC Audio 1 x 3,5 mm Klinke Stereo
USB 1 x USB (Typ A)
PC 12V Trigger
Ausgänge :
Audio 1 x Kopfhörerbuchse

Bedienung

Audio : Integriert, 1 x 2 Watt
Funktionen : Brilliant Color™, Benutzereinstellungen, Automatische Einstelltaste, Automatische Signalsuche, OSD FAQ, Tastensperre, Schnellkühlfunktion, Off & Go, Stand alone ohne PC, Höhenmodus

Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen

Fernbedienung : IR - Fernbedienung

Zertifizierung : CE, TÜV-GS

Sicherheit

Energie

Netzspannung : 100 – 240V AC 50 – 60Hz
Leistungsaufnahme : max. 60W, Standby <1W

Eigenschaften

Gewicht : 0,6 kg
Größe (B x H x T) : 136,5 x 54 x 120 mm
Betriebsgeräusch : < 32 dB (A)
Projektionsposition : Front- Rück, Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen : + 5 ~ +40°C / 20 ~ 80%
mitgeliefertes Zubehör : Bedienungsanleitung, Quick Start Guide, Handbuch-CD, Fernbedienung, Batterien, VGA Sub-D Kabel, Netzkabel, Tragetasche
optionales Zubehör : iPod/iPhone docking station
Garantie und Service : 36 Monate Garantie

* Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 23.03.2009

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Hamburg, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon

BenQ

Enjoyment Matters