



Platten-Regale

oben geschlossen

für die sichere und schonende Lagerung von Plattenmaterial und Reststücken. Stabile Rahmenkonstruktion aus Vierkantrrohr mit Füßen aus Flachstahl. Durch die hochwertige abriebfeste Pulverbeschichtung entsteht kein Farbabrieb auf den Platten. Leichte Beschickung und Entnahme über einseitig pendelnd gelagerte Rollen am Boden der Fachöffnung.

System-Maße				
Gesamthöhe	außen			2285 mm
	innen			2160 mm
Gesamtbreite	Grundregal			920 mm
	Anbauregal			440 mm
Fachbreite				400 mm

Qualitäts-Merkmale				
Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234				
Fertigung nach DIN EN ISO 9001:2000				
Statische Berechnungen gemäß Stahlbaunormen DIN 18 800				
Großer Eignungsnachweis für Schweißarbeiten DIN 18 800/7				

Lackierung				
enzianblau	RAL 5010	feuerrot		RAL 3000
resedagrün	RAL 6011	narzissengelb		RAL 1007
reinweiß	RAL 9010	himmelblau		RAL 5015
lichtgrau	RAL 7035			

Andere RAL-Farben gegen Mehrpreis. Ohne Angabe liefern wir reinweiß. Farbtabelle Seite 981.

	ohne Bodenplatte		mit Bodenplatte	
Fächer	2	1	2	1
Tiefe mm	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
2500	205 953	205 955	205 956	205 957
	---	---	---	---
4000	205 962	205 963	205 964	205 966
	---	---	---	---
5000	205 967	205 968	205 969	205 970
	---	---	---	---



Platten-Regale

oben offen

für die sichere und schonende Lagerung von Plattenmaterial und Reststücken. Konstruktion aus stabilem Stahlblech mit Sockel aus Profilstahl. Durch die verzinkte Oberfläche der Ständer entsteht kein Farbabrieb auf den Platten. Leichte Kran-Beschickung und -Entnahme oder über die einseitig pendelnd gelagerte Rollen am Boden der Fachöffnung.

System-Maße			
Gesamthöhe			1650 mm
	Gesamtbreite	Grundregal	850 mm
	Anbauregal		620 mm
Fachbreite			400 mm

Qualitäts-Merkmale			
Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234			
Fertigung nach DIN EN ISO 9001:2000			
Statische Berechnungen gemäß Stahlbaunormen DIN 18 800			
Großer Eignungsnachweis für Schweißarbeiten DIN 18 800/7			

Tiefe mm	Grundregal	Anbauregal
2500	205 971	205 972
	---	---
4000	205 973	205 974
	---	---
5000	205 975	205 977
	---	---