



Ablasshahn (bei Späne-Kippwagen)



Lochblecheinsatz (bei Späne-Kippwagen)

Top-Angebot!

ab ■■■■

Lackiert in blau oder orange

Kippwagen

für ebenerdige und Stapler-Entleerung. Beim Kippen des Behälters bleibt das Fahrgestell am Boden. Kippsicherung auf der Behälter-Rückseite. Wasserdicht verschweißter Blechkasten auf Unterzügen, Blechkasten mit Flacheisen verstärkt, Rohrschiebegriff. 1 Lenkrolle, feststellbar, 2 Räder Ø 250 mm mit Vollgummibereifung, ab Inhalt 0,6 m³ mit 2 Lenkrollen, davon 1 feststellbar. Naben mit Rollenlager. Lackierung lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000 oder feuerverzinkt. Andere Farben auf Anfrage.

➤➤ Farbtabelle siehe Seite 997

Späne-Kippwagen

Wie oben, jedoch mit Lochblech-Einsatz, Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm und Ablasshahn 1" für einfaches und schnelles Abfließen angesamelter Flüssigkeiten.

Inhalt ca. m ³	0,25	0,40	0,60	1,0	
Traglast kg	300	300	300	300	
ohne Einfahrtaschen	Höhe x Breite x Tiefe mm Schüttkanten H mm	990 x 820 x 1120 690	1090 x 900 x 1330 740	1220 x 1070 x 1400 830	1285 x 1340 x 1430 870
blau	518 155	518 213	518 279	518 359	
orange	966 917	966 928	966 939	966 961	
verzinkt	518 166	518 224	518 304	518 381	
mit Einfahrtaschen	Höhe x Breite x Tiefe mm Schüttkanten H mm A / B / C mm	990 x 820 x 1120 690 465 / 170 / 55	1090 x 900 x 1330 740 465 / 170 / 55	1220 x 1070 x 1400 830 465 / 170 / 55	1285 x 1340 x 1430 870 465 / 170 / 55
blau	518 177	518 235	518 315	518 392	
orange	966 972	966 983	966 994	967 002	
verzinkt	518 188	518 246	518 326	518 406	
Klappdeckel 2-tlg., verzinkt	500 412	500 413	500 415	500 416	

Inhalt ca. m ³	0,25	0,40	0,60	1,0	
Traglast kg	300	300	300	300	
ohne Einfahrtaschen	Höhe x Breite x Tiefe mm Schüttkanten H mm	990 x 820 x 1120 690	1090 x 900 x 1330 740	1220 x 1070 x 1400 830	1285 x 1340 x 1430 870
blau	518 439	518 519	518 596	518 676	
orange	967 363	967 374	967 385	967 396	
verzinkt	518 461	518 541	518 621	518 687	
mit Einfahrtaschen	Höhe x Breite x Tiefe mm Schüttkanten H mm A / B / C mm	990 x 820 x 1120 690 465 / 170 / 55	1090 x 900 x 1330 740 465 / 170 / 55	1220 x 1070 x 1400 830 465 / 170 / 55	1285 x 1340 x 1430 870 465 / 170 / 55
blau	518 472	518 552	518 632	518 698	
orange	967 421	967 432	967 443	967 454	
verzinkt	518 483	518 563	518 643	518 701	
Klappdeckel 2-tlg., verzinkt	500 412	500 413	500 415	500 416	

