

Luftpolster-Beutel

mit praktischem Selbstklebe-Verschluss, transparent. Geeignet zum Schutz für stoßempfindliche Produkte vor Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit. Keine Noppenabdrücke durch außenliegende Polsternoppen. Materialstärke 100 µm.



Glatte Innenseiten – daher einfaches Befüllen.

Preise pro VE (VE = 250 Stück)

Breite x Länge mm*	1 VE	ab 2 VE	ab 5 VE
150 x 200	502 528 ---	502 532 ---	502 535 ---
200 x 300	502 530 ---	502 533 ---	502 536 ---
250 x 350	502 531 ---	502 534 ---	502 537 ---

*Breite = offene Seite
Weitere Größen, Ausführungen und Mengen bitte anfragen.

Antistatische Beutel

aus aminfreiem, transparentem Polyethylen, permanent antistatisch. Ideal für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile. Oberflächenwiderstand: $10^{10} - 10^{11}$. Ableitzeit: < 2 Sekunden. Materialstärke 100 µm.

Preise pro VE (VE = 1000 Stück)

Ausführung	B x L mm*	1 VE	ab 2 VE	ab 5 VE
ohne Druckverschluss	150 x 225	502 539 ---	502 545 ---	502 550 ---
	250 x 300	502 540 ---	502 546 ---	502 551 ---
	300 x 400	502 542 ---	502 547 ---	502 553 ---
mit Druckverschluss	100 x 150	502 543 ---	502 548 ---	502 554 ---
	200 x 250	502 544 ---	502 549 ---	502 555 ---

*Breite = offene Seite
Weitere Größen, Ausführungen und Mengen bitte anfragen.

Impuls-Schweißgerät

zum problemlosen und einfachen Verschweißen von Folien-Beuteln. Stufenlos regelbare Schweiß- und Kühlautomatik. Keine Aufheizzeit notwendig, daher sofort und zeitsparend einsetzbar. Abroller für Schlauchfolie und Ablagetisch als Zubehör lieferbar.

Nahtlänge			
300 mm	Schweißgerät	502 556	---
	Abroller	502 558	---
	Ablagetisch	502 560	---
500 mm	Schweißgerät	502 557	---
	Abroller	502 559	---
	Ablagetisch	502 561	---

Impuls-Schweißzangen bitte anfragen.

Schlauch-Folie

aus transparentem Hochdruck-Polyethylen. Einfaches Verschließen durch Verschweißen. Hohe Reiß- und Stoßfestigkeit. Rollen Ø 250 mm, Rollenkerne Ø 75 mm. Rollenlänge 300 m, Materialstärke 70 µm.

Preise pro VE (VE = 2 Rollen)

Breite mm	1 VE	ab 2 VE	ab 5 VE
100	502 562 ---	502 567 ---	502 571 ---
150	502 564 ---	502 568 ---	502 572 ---
250	502 565 ---	502 569 ---	502 573 ---
400	502 566 ---	502 570 ---	502 575 ---

Weitere Größen, Ausführungen und Mengen sowie Luftpolster-Schlauchfolie bitte anfragen.

