


## Montagetische



Tiefe mm	500			700			900			
Länge mm	700	1000	1500	1000	1200	1500	1800	1500	1800	
[1] Grundtisch	701 017	701 018	701 019	701 020	701 021	701 022	701 023	701 024	701 025	
[2] Grundtisch mit Etage	-	-	-	-	701 047	701 048	701 050	701 051	701 052	
[3] Anbautisch für Winkelkombination	701 035	701 036	-	701 037	701 039	701 040	701 041	701 042	701 043	
[4] Anbautisch gerade	701 026	701 028	-	701 029	701 030	701 031	701 032	701 033	701 034	
[5] Tischwagen mit oberer Platte	701 053	-	-	701 054	-	701 055	-	-	-	
[6] Unterplatte	701 056	-	-	701 057	-	-	-	-	-	
Mehrpreis	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[7+8] 	[7] Ecktisch für Ausführung [1]			L x T 1100 x 700 mm	701 059	---				
				L x T 1300 x 900 mm	701 060	---				
	[8] Ecktisch für Ausführung [2]			L x T 1100 x 700 mm	701 061	---				
				L x T 1300 x 900 mm	701 062	---				

## Zustausstattung für System-Montagetische



**[1] Etagenbord**  
zusätzliche Lagerebene, Stärke 25 mm, Tiefe 310 mm.

**[2] Kästenbord**  
für Sichtlagerkästen, Neigung und Höhe verstellbar, Tiefe 145 mm.

**[3] Kästenprofil**  
aus Aluminium, für Sichtlagerkästen.

**[4] Lochplatte**  
aus Stahlblech, Raster 38 mm, inkl. Haltern, Höhe 750 mm.

**[5] Energieleiste**  
mit Doppelsteckdose, Schalter und 3 m Zuleitung.

**[6] Zusatzaufbau**  
zum Aufhängen von Werkzeug und Arbeitsplatzleuchten.

**[7] Arbeitsplatzleuchte**  
2 x 54 W, Winkel verstellbar, inkl. 3 m Zuleitung und Schalter, Länge 1200 mm.

**[8] Befestigungs-Set für Kabel**  
Montage am C-Profil, VE = 5 Stück.

**[9] Schwenkarm**  
neigbare Ebene mit Bremse, B x T 460 x 210 mm, Armlänge 590 mm.

## Schubladenblöcke

zum Unterbau unter Montagetische. Korpus aus Stahlblech, hochwertige Pulverbeschichtung telegrau RAL 7045, Griffe aus Aluminium mit Etikettenhalter. Kugelgelagerte Teleskopauszüge, Ausziehtiefe 405 mm. Traglast je Schublade

30 kg. Zentralverschluss über Zylinderschloss. Nur montierbar ab 700 mm Tischtiefe. Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststellern. Einteilungsmaterial für Schubladen auf Anfrage.

für Tischlänge	1200	1500	1800
[1] Etagenbord	701 066	701 067	701 068
[2] Kästenbord	701 063	701 064	701 065
[3] Kästenprofil	701 069	701 070	701 072
[4] Lochplatte	701 073	701 074	701 075
[5] Energieleiste	701 076	701 077	701 078
[6] Zusatzaufbau mit	1 Schiene 701 079	701 080	701 081
	2 Schienen -	701 084	701 085
[7] Arbeitsplatzleuchte	701 086	701 087	701 088
[8] Befestigungs-Set für Kabel	701 089	701 090	701 091
[9] Schwenkarm	701 092	701 094	701 095



Höhe mm	142	351	532	532	670
Schubladen	1	3	2	4	4 fahrbar
Anzahl x Höhe mm	1 x 140	1 x 60 2 x 120	1 x 120 1 x 360	1 x 60 2 x 120 1 x 180	1 x 60 2 x 120 1 x 180
	701 096	701 097	701 098	701 099	701 100
	---	---	---	---	---