



### 4-Fuß-Tisch mit Höhenverstellung

Verschweißtes Stahluntergestell mit 4 Füßen, verschweißt aus U-Profil 50 x 60 x 50 x 2 mm. Unter der Tischplatte vorgestanzt zur Aufnahme von Hängeschränken und Schubladen, rückseitig vorbereitet zur Aufnahme von Montageaufbauten, siehe Seite 542 und 543. Tischhöhe von 770-870 mm einstellbar. Fachboden 22 mm stark mit Melaminharzbelag und mit PVC-Kante. Rückwandleiste aus dem Material der Tischplatte, bei Zinkblech und Buchen-Platte aus Buche-Sperrholz. Preis ohne Rückwandleiste und Unter- und Aufbau.

Tiefe mm		600	800	1000	1250	1500	2000	1000	2000
Länge mm		1000	1250	1000	1250	1500	2000	1500	2000
Melamin-Platte	Grundtisch	391 393	391 407	391 418	391 429	391 451	391 462	391 473	391 484
	Anbautisch	391 495	391 509	391 531	391 542	391 553	391 564	391 575	391 586
Buchen-Platte	Grundtisch	391 167	391 178	391 189	391 203	391 214	391 225	391 236	391 247
	Anbautisch	391 258	391 269	391 291	391 305	391 316	391 327	391 338	391 349
Elektrisch-leitend	Grundtisch	100 829	100 830	100 831	100 833	100 834	100 835	100 836	100 837
	Anbautisch	100 838	100 839	100 840	100 841	100 842	100 844	100 845	100 846
Zinkblech-Belag	Grundtisch	391 622	391 633	391 644	391 655	391 666	391 677	391 688	391 699
	Anbautisch	391 702	391 713	391 724	391 735	391 746	391 757	391 768	391 779
Fachboden für Grundtisch		391 826	391 837	391 848	391 859	391 881	391 892	391 906	391 917
Fachboden für Anbautisch		391 928	391 939	391 961	391 972	391 983	391 994	392 002	392 013



### C-Fuß-Tisch mit Höhenverstellung

Verschweißtes Rahmenprofil, unter der Tischplatte vorgestanzt zur Aufnahme von Unterschränken, rückseitig vorbereitet zur Aufnahme von Montageaufbauten, siehe Seite 542 und 543. Fußtellerschrauben für standgenaue Höhenjustierung. Nur Einzeltische.

Tiefe mm		600	800	1000	1250	1500	2000
Länge mm		1000	1250	1000	1250	1500	2000
Melaminharz-Platte	Grundtisch	393 195	393 209	393 231	393 242	393 253	393 264
	Anbautisch	393 275	393 286	393 297	393 311	393 322	393 333
Buchen-Platte	Grundtisch	393 344	393 355	393 366	393 377	393 388	393 399
	Anbautisch	393 402	393 413	393 424	393 435	393 446	393 457
Elektrisch-leitend	Grundtisch	393 275	393 286	393 297	393 311	393 322	393 333
	Anbautisch	393 344	393 355	393 366	393 377	393 388	393 399
Zinkblech-Platte	Grundtisch	393 402	393 413	393 424	393 435	393 446	393 457
	Anbautisch	393 471	393 482	393 493	393 504	393 515	393 526
Handkurbel Verstellung		393 548	393 559	393 581	393 592	393 606	393 617
	Mehrpreis	---	---	---	---	---	---

### Rückwandleiste für alle Tische

melaminbeschichtet, bei Zinkblech- und Buchenplatte aus Sperrholz.

Länge mm	1000	1250	1500	2000
Melamin-Platte	393 719	393 741	393 752	393 763
Melamin leitfähig	393 774	393 785	393 796	393 821
Sperrholz-Platte	393 832	393 843	393 854	393 865

### Fußstütze für C-Fuß-Tisch

Einhängbar in die Längs-Traverse und in Höhe, Neigung und Position verstellbar, mit Riffelgummibelag.

393 708 ---

