



Wände

- [1] **Standard-Wandelement** mit C-Profil-Rahmen 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm.
- [2] **Ausgabeelement**, wie Wandelement, zusätzlich mit einteiliger, nach oben mittels Gasdruckfeder öffnender Klappe. Mit Verriegelung und Lochung für Vorhängeschloss.
- [3] **Vario-Element**, ausziehbar von 550 - 950 mm Breite, einsetzbar als Anpassungs-Element.
- [4] **Aufsatzelemente** zur Erhöhung der Wand-, Tür- und Ausgabeelemente auf 2950 mm. Ausführung wie Wandelemente, in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren.

Wandelemente	Höhe 2200 mm				Ausgabeelem. Vario	
Breite mm	280	480	980	1480	980	530 - 930
Systemmaß mm	300	500	1000	1500	1000	550 - 950
	101 645	205 874	205 885	205 896	205 932	205 921
	---	---	---	---	---	---

Wand-Aufsatzelemente, Höhe 750 mm	Vario				
Breite mm	280	480	980	1480	530 - 930
Systemmaß mm	300	500	1000	1500	550 - 950
	101 646	206 006	206 017	206 028	746 127
	---	---	---	---	---

Türen

- [5] **Flügeltür** mit Anschlag mit Schließblech, Drückergarnitur und Schloss. Individuell links oder rechts verwendbar.
- [6] **Doppel-Flügeltür**, wie Einzeltür, jedoch zweiflügelig. Durch variablen Anschlag wahlweise nach innen oder nach außen öffnend einsetzbar.
- [7] **Schiebetür**, 2-flügelig, mit Laufschiene, Bodenführungen und Anschlagpuffern. Türflügel innenlaufend.
- [8] **Ausgabetisch** als Zubehör für Ausgabe-Element, unter der Ausgabe-Klappe anschraubbar. Holzplatte im Winkelstahlrahmen, nach innen und außen jeweils 250 mm vorstehend. 101 647 ---

Türen	Höhe 2200 mm		
Ausführung	Flügeltür	Doppelflügeltür	Schiebetür
Breite mm	1000	2000	1800
Systemmaß mm	1200	2200	2000
	205 976	205 987	205 998
	---	---	---

Tür-Aufsatzelemente, Höhe 750 mm	für		
Ausführung	Flügeltür	Doppelflügeltür	Schiebetür
Breite mm	1180	2180	1980
Systemmaß mm	1200	2200	2000
	205 943	205 954	205 965
	---	---	---

Pfosten

- [9] **Mittelpfosten** aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm, Fußplatten gelocht für Dübelschrauben. Lieferumfang mit Befestigungslaschen für die Elemente, Schrauben und Dübel.
- [10] **Endpfosten**, wie Mittelpfosten, jedoch mit einseitiger Lasche.
- [11] **Eckpfosten** aus Quadratrohr 40 x 40 x 3 mm, sonst wie Mittelpfosten.
- [12] **T-Pfosten**, wie Mittelpfosten, jedoch für rechtwinkelige Wandabgänge (o. Abb.)
- [13] **Wandanschluss-Profil** aus gelochtem U-Profil für Dübelschrauben (als Endpfostenersatz, o. Abb.).
- [14] **Aufsatzpfosten**, anstatt mit Fußplatten mit Einsteckrohren versehen.

Pfosten	Höhe 2200 mm				2000 mm
Ausführung	Endpfosten	Mittelpfosten	Eckpfosten	T-Pfosten	Wandanschl.-Profil
	206 039	886 228	206 061	101 648	101 649
	---	---	---	---	---

Aufsatzpfosten	Höhe 750 mm				650 mm
für	Endpfosten	Mittelpfosten	Eckpfosten	T-Pfosten	Wandanschl.-Profil
	206 072	886 239	206 083	101 650	101 651
	---	---	---	---	---