

Obstbaumleiter nach DIN 68363 3049

Anlegeleiter mit geführten Alu-Stützen zur Verwendung bei Ernte- und Pflegearbeiten. Serienmäßig mit Alu-Spitzen 70 mm lang. Stützen höhenverstellbar.

Zulässige Belastung = 1000 N (ca. 100 kg).

**5 Jahre
Garantie!**

**Verwendung nur
auf gewachsenem
Boden!**



S

Type/Sprossenzahl		3049/12	3049/14
Holm	ca. mm	60	60
Länge	ca. m	3,60	4,15
Arbeitshöhe	ca. m	4,10	4,65
Reichhöhe	ca. m	4,60	5,15
Breite	ca. mm	355	355
Gewicht	ca. kg	10,0	11,5
EAN-Code		4019502305670	4019502305687
Best.-Nr.		304912	304914