

PRODUKTE FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN PLATTFORMLEITERN FÜR VERSCHALUNG




Arbeitsplattform kurz 8085

- Beidseitig begehbare Arbeitsplattform mit Geländer.
- Manuelle, klemmbare Verriegelungstreben.
- Lieferbar mit kurzer Plattform (400 x 550 mm) und langer Plattform (400 x 1200 mm).
- Seitliche einklappbare Traversen.
- Maximale Belastbarkeit = 150 kg.

Der Versand erfolgt in einzelnen Baugruppen die zur Montage vorbereitet sind.

**5 Jahre
Garantie!**



Type/Stufenzahl	8085/03	8085/04	8085/05	8085/06	8085/07
Holm ca. mm	71	71	71	71	71
senkr. Gesamthöhe ca. m	1,70	1,90	2,15	2,40	2,60
senkr. Höhe bis Plattform ca. m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60
Reichhöhe ca. m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60
Breite ca. m	1,25	1,45	1,63	1,92	2,01
Schrittlänge ca. m	1,05	1,25	1,45	1,60	1,80
Gewicht ca. kg	19,9	21,7	24,7	26,7	29,3
EAN-Code	4019502337411	4019502337428	4019502337435	4019502337442	4019502337459
Best.-Nr.	808503	808504	808505	808506	808507

G

Arbeitsplattform lang 8087

- Arbeitsplattform lang 400 x 1200 mm
- Der Versand erfolgt in einzelnen Baugruppen die zur Montage vorbereitet sind.

Type/Stufenzahl	8087/03	8087/04	8087/05	8087/06	8087/07
Holm ca. mm	71	71	71	71	71
senkr. Gesamthöhe ca. m	1,70	1,90	2,15	2,40	2,60
senkr. Höhe bis Plattform ca. m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60
Reichhöhe ca. m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60
Breite ca. m	1,25	1,45	1,63	1,92	2,01
Schrittlänge ca. m	1,70	1,90	2,10	2,30	2,45
EAN-Code	4019502340664	4019502340671	4019502340688	4019502340695	4019502340701
Best.-Nr.	808703	808704	808705	808706	808707
Preis ohne MwSt. €	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

G