


## Rollenpapierspender Edelstahl NT für Batterie- oder Netzbetrieb

Robuste, einfach zu benutzende und zu wartende Rollenpapierspender mit Sensor gesteuerte Ausgabe in Edelstahlgehäuse. Papierlänge und Ausgabeintervalle in weiten Bereichen programmierbar. Verletzungssichere, innen liegende Abrißkante. Vielseitig zum Reinigen und Trocknen einsetzbar.

Batteriebetrieb, mit Schloss CWS Typ 743  
Netzbetrieb, mit Schloss CWS Typ 744



### Textvorschlag für Ausschreibungen:

... Stück Rollenpapierspender NON TOUCH für Batteriebetrieb\* mit 100 m Papierrollen, 21,5 cm breit. Ausgabe berührungslos über Sensor. Papierlänge stufenlos 20 - 120 cm, Ausgabeintervalle 1 - 5 sec und Sensor-Reichweite 0,5 - 5 cm einstellbar. Servicetaste für manuellen Lauf. Doppelzackige, verdeckte Abrißkante. Gehäusehaube matt gebürsteter Edelstahl mit Zylinderschloss, Chassis ABS-Kunststoff. Komplett einschließlich 4 Mono-Batterien LR 20\*, einer Papierrolle 100 m lang als Erstfüllung und Befestigungsmaterial liefern und montieren. Fabrikat CWS, Typ 743\* für die Erstfüllung: Fabrikat CWS, Typ 286

### Ausschreibungsalternative:

\* Rollenpapierspender Edelstahl NON TOUCH für Netzbetrieb mit 1 m Netzkabel und Netzstecker 10/16 A, 250 V. Stromanschluss bauseits 230 V / 50 Hz Fabrikat CWS, Typ 744

### Montage:

Ca. 1320 - 1400 mm Fußboden OK - Spender UK.  
Ästhetisch: Fluchtend mit UK oder OK Spiegel.  
4 Dübel Bohrdurchmesser 6 mm  
4 Schrauben 5 x 35 mm

### Stromversorgung bei Batteriebetrieb:

4 Mono-Batterien LR 20 (Alkaline 1,5 V/18000 mA). Einfacher Austausch.

### Stromversorgung bei Netzbetrieb:

Primär: 230 V/50 Hz, sekundär: 8 V/50 Hz

### Lieferung:

Spender in Einzelverpackung mit Zubehör-Beutel: 4 Schrauben + 4 Dübel, 1 Schlüssel  
Verpackungseinheit Papierrollen:  
CWS Typ 286: 2-lagig hochweiß  
Polypack = 6 Rollen à 100 m  
Verpackungseinheit Polybeutel:  
CWS Typ 351 Karton à 200 Beutel

### Zubehör:

Edelstahl-Papierkorb CWS Typ 750  
Wandhalterung zu Papierkörben  
Beutel à 2 Stück CWS Typ 301H  
Polybeutel als Einlage CWS Typ 351  
Alle CWS Seifenspender der Design-Linie  
Edelstahl

### System:

Papierrolle einhängen, zwischen Andruck- und Antriebswalze einfädeln, Haube zuklappen. Der Spender ist betriebsbereit. Die Papierausgabe erfolgt berührungslos, wenn sich die Hand dem grünen Sensorfeld nähert. Die doppelzackige Abrißkante gewährleistet bequemes, sauberes Abtrennen. Verdeckt positioniert, bietet sie sicheren Schutz gegen Verletzungen. Vorratskontrolle durch Sichtfenster auf beiden Seiten.

### CWS Rollenpapierspender Edelstahl NT:

Zwei Modelle für Batterie- oder Netzbetrieb mit gleichem Funktionsumfang. Papierlänge stufenlos 20 - 120 cm, Ausgabe-Intervalle 1 - 5 sec und Sensor-Reichweite 0,5 - 5 cm einstellbar. Die Servicetaste erleichtert Papiereinfädeln und kontrolliert korrektes Batterieeinlegen. Gehäusehaube matt gebürsteter Edelstahl mit Zylinderschloß, Chassis und Rückwand unbedenklich verwertbare Kunststoffe gemäß ISO 1043. Mechanik wartungsfrei.

### CWS Rollenpapier:

Doppellagig, ca. 100 m, 21,5 cm breit. Hochweiße weiche saugfähige Qualität mit gut frottierender Prägung.