

# ProLite E2403WS-1

Der neue 24-Zöller ProLite E2403WS eignet sich dank der hochauflösenden HDMI-Schnittstelle neben dem Einsatz für Office-Anwendungen besonders gut für die Kombination mit Entertainmentgeräten. Der Bildschirm mit der hohen Auflösung von 2,3 MegaPixel (1.920 x 1.200) ist mit der neuesten TN-Technologie ausgestattet. Zudem verfügt das Display mit 2 ms über sehr schnelle Response-Zeiten und mit hohen Kontrast- und Helligkeitswerten (2000:1 bzw. 300 cd/qm) über eine hervorragende Bildqualität. Der ProLite E2403WS erfüllt außerdem alle technischen Anforderungen für das Arbeiten mit Windows Vista TM.

Verfügbar in: Schwarz - ProLite E2403WS-B1.



Panel	TN
Bilddiagonale	24" (61.2 cm)
Arbeitsfläche H x B	324 x 518.4 mm
Reaktionszeit	2 ms
Kontrastverhältnis	2000 : 1 DCR
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup> max.
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 85/75°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.270 x 0.270 mm
Physikalische Auflösung	1920 x 1200 (2.3 megapixel)
Horizontalfrequenz	31 - 83 KHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
Videobandbreite	162 MHz
Analog Signaleingang	D-Sub
Digital Signaleingang	HDMI
Signalausgänge	Kopfhörer Anschluss
Synchronisationsarten	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Lautsprecher	2 x 2 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-, Audio-, DVI-HDMI-Kabel, Handbuch
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 10 Sprachen (GB, F, D, I, ESP, PL, RU, JP, NL, Ch) und 6 Tasten Bedienfunktion (Auto, Exit/Volume Button, Scroll Down/Contrast Button, Scroll Up/Brightness Button, Menu/Select, Power).
Einstellbare Parameter	Helligkeit, Kontrast, Farbeinstellung, Autoeinstellung, Geometrie (horizontal/vertikal Position, Pixel Clock, Phase), OSD Sprache, OSD Position, OSD Time Out, Lautstärke, Signaleingang, Rest, Sonstiges (Schärfe, DDC/CI, LCD Information, DCR, OD, Display Mode)
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TCO'03, CE, MPR III (prEN50279), ISO13406-2
Sicherheit	TÜV GS, FCC-B, UL/C-UL, VCCI-B, GOST-R
Stromversorgung	AC 100-240V, 50/60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	max. 65 W in Gebrauch; max. 2 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Neigungswinkel	20° nach oben; 5° nach unten
Maße B x H x T	566 x 458.5 x 191.5 mm
Gewicht	6.5 kg
Bildformat	16 : 10

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.