

- ▶ **Volumenreduzierung bis zu 95 %**
- ▶ **Einsparung von Lager- und Transportkosten**
- ▶ **sorgen für Ordnung**
- ▶ **einfache Bedienung**
- ▶ **stabile Ausführung, auch schräge Fässer werden sicher gepresst**

## Fasspressen

mit 30 Tonnen Presskraft, somit auch für schwerste stahlumreifte Fässer geeignet. Fässer bis **200 Liter** werden gepresst. Eine Auffangvorrichtung sorgt für eine sichere Entsorgung von Restflüssigkeiten.

- für Fässer bis Ø 650 mm und einer Höhe bis 1000 mm geeignet
- Außenmaße B x T x H (mm): 1530 x 1070 x 2810
- Pressgewicht: 30 Tonnen
- Presszyklus: 77 Sek.
- Leistung: 4.0 kW
- Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 1300 kg

CE

**9.875,-**

Fasspresse,  
Bestell-Nr. 122-960-60



Fasskarren ab S. 216





## Fasskarre FKH

- leichte Aufnahme von 200-Liter-Stahl- oder Kunststoff-Fässern mit Lasche und Sicherungshaken
- Maße B x T x H (mm): 640 x 560 x 1400, Rad-Ø: 350 mm
- wahlweise luftbereift oder gummbereift

**Feuerverzinkte Fasskarre FKH**

**ab 204,-**





*Auch als Abfüllstation geeignet.*

Bereifung	Vollgummi	Luft
Bestell-Nr.	115-229-60	115-240-60
Preis € / St.	204,-	213,-

## Edelstahl-Trichter

für das sichere Befüllen von 60- oder 200-Liter-Spundlochfässern, mit 2"-Trisure-Gewinde

- mit Überfüllsicherung
- inkl. Deckel und Flammensperre
- Durchmesser: 110 mm



Edelstahl-Trichter für  
Spundlochfässer,  
Bestell-Nr. 129-141-60

**153,-**