

Dauerdruckpulverlöscher



- Löschleistung gemäß DIN EN 3
- ideal für Flüssiggas- und Heizöllagerung, sowie GGVS-Transporte
- mit Druckhebelventil aus Metall
- inkl. Wandhalter und Fußring für höchste Standfestigkeit



Dauerdruckpulverlöscher, 6 kg, Bestell-Nr. 123-589-60

65,-

Löscher 6 kg, Rating 34 A, 10 LE, 183 B, C, Bestell-Nr. 123-589-60, € 65,-

Löscher 12 kg, Rating 55 A, 15 LE, 233 B, C, Bestell-Nr. 123-591-60, € 108,-

Aufladepulverlöscher



Hochwertiger, wartungsfreundlicher Aufladepulverlöscher gemäß DIN EN 3 mit hervorragender Löschleistung

- Brandklassen A, B, C
- ideal für GGVS-Transporte
- innenliegende CO2-Treibmittelflasche
- praktische Schlagknopfarmatur
- abstellbare Löschpistole
- inkl. Wandhalter



ABC-Feuerlöscher

ab 114,-

Feuerlöscher 6 kg, Rating 34 A, 10 LE, 183 B, C, Bestell-Nr. 116-159-60, € 114,-

Feuerlöscher 9 kg, Rating 43 A, 12 LE, 233 B, C, Bestell-Nr. 145-622-60, € 142,-

Zubehör: Kraftfahrzeughalterung für Feuerlöscher 6 kg, Bestell-Nr. 116-160-60, € 38,50

Erklärung: LE = Löschmitteleinheiten

Schaumaufladelöscher

- ideal für Industriebetriebe, Lager mit brennbaren Flüssigkeiten
- besonders geeignet für flüssige bzw. flüssig gewordenen Stoffe
- hochwertiger, leistungsstarker, extrem wartungsfreundlicher Feuerlöscher
- mit Schlagknopfauflösung innenliegender Treibmittelflasche
- wiederverwendbare Kolbenkartusche
- inkl. Wandhalter

Löscher 6 kg, Rating 21 A, 6 LE, 233 B, Bestell-Nr. 116-162-60, € 142,-



142,-

Schaumaufladelöscher, Bestell-Nr. 116-162-60

Kohlendioxidlöscher

- rückstandsfreies Löschen in der Brandklasse B gemäß DIN EN 3
- geeignet für Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, Lager mit brennbaren Flüssiggasen
- Auslösearmatur
- unterbrechbarer Löschstrahl
- inkl. Wandhalter

Löscher 2 kg, Rating 34 B, 2 LE, Bestell-Nr. 116-170-60, € 134,-

Löscher 5 kg, Rating 89 B, 5 LE, Bestell-Nr. 116-163-60, € 186,-



134,-

Kohlendioxidlöscher, 2 kg, Bestell-Nr. 116-170-60

Fettbrandfeuerlöscher

- gemäß DIN EN 3
- zum Löschen in der Brandklasse A und für Speiseöl- / Fettbrände
- Einsatz in elektrischen Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m
- Speziallöschmittel RC 50
- Druckhebelarmatur und Sprühdüse
- inkl. Wandhalter

Feuerlöscher 3 Liter, Rating 8 A, 2 LE, Zulassung gemäß DIN 14406-5 / BGR 111, Bestell-Nr. 145-623-60, € 122,-

Feuerlöscher 6 Liter, Rating 13 A, 4 LE, Zulassung gemäß DIN V 14406-5, Bestell-Nr. 145-624-60, € 168,-



ab 122,-

Brandklasseneinteilung gemäß DIN EN 2

Klasse A	Klasse B	Klasse C	Klasse D
Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die unter Glutbildung verbrennen, z. B. Holz, Papier, Textilien, Kohle, Autoreifen	Brände flüssiger oder flüssig werdender Stoffe, z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin	Brände von Gasen, z. B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, Stadtgas	Brände von Metallen, z. B. Aluminium, Magnesium, Lithium, Natrium, Kalium und deren Legierungen