



Aktenvernichter Großraumbüro / EDV

• eleganter Holz-Unterschrank • bruchfeste Kunststoff-Haube • komfortable Bedienung durch Start- / Stop-Elektronik • automatischer Motorstop bei Papierstau, gefülltem Auffangbehälter und geöffneter Tür • flexibel einsetzbar durch vier Lenkrollen • ohne Eurostecker • Netzanschluss: 230 Volt

Großraumbüro - Aktenvernichter

• Arbeitsbreite: 240 mm • Auffangvolumen: 64 Liter • Geräte-Aufnahmeleistung: 460 Watt • Maße: (B)455 x (T)375 x (H)760 mm • Gewicht: ca. 35 kg

Modell 30304: Schnittleistung A4 / 70 g: 22 Blatt • Schnitttyp: Streifen • Schnittbreite: 3,9 mm • Geschwindigkeit: 4,5 m/Min. • Sicherheitsstufe: 2

Modell 30306: Schnittleistung A4 / 70 g: 28 Blatt • Schnitttyp: Streifen • Schnittbreite: 5,8 mm • Geschwindigkeit: 4,5 m/Min. • Sicherheitsstufe: 2

Modell 30314: Schnittleistung A4 / 70 g: 17 Blatt • Schnitttyp: Crosscut • Schnittbreite: 3,9 x 40 mm • Geschwindigkeit: 4 m/Min. • Sicherheitsstufe: 3

Modell 30322: Schnittleistung A4 / 70 g: 12 Blatt • Schnitttyp: Crosscut • Schnittbreite: 2 x 15 mm • Geschwindigkeit: 4 m/Min. • Sicherheitsstufe: 4

Modell 30330: Schnittleistung A4 / 70 g: 7 Blatt • Schnitttyp: Crosscut • Schnittbreite: 0,8 x 12 mm • Geschwindigkeit: 4 m/Min. • Sicherheitsstufe: 5

Modell 30334: Schnittleistung A4 / 70 g: 6 Blatt • Schnitttyp: Crosscut • Schnittbreite: 1 x 4,7 mm • Geschwindigkeit: 6,5 m/Min. • Sicherheitsstufe: 6

EDV - Aktenvernichter

• Arbeitsbreite: 310 mm • Auffangvolumen: 117 Liter • Geräte-Aufnahmeleistung: 900 Watt • Maße: (B)530 x (T)480 x (H)860 mm • Gewicht: ca. 54,5 kg

Modell 30404: Schnittleistung A4 / 70 g: 33 Blatt • Schnitttyp: Streifen • Schnittbreite: 3,9 mm • Geschwindigkeit: 5 m/Min. • Sicherheitsstufe: 2

Modell 30406: Schnittleistung A4 / 70 g: 42 Blatt • Schnitttyp: Streifen • Schnittbreite: 5,8 mm • Geschwindigkeit: 5 m/Min. • Sicherheitsstufe: 2

Modell 30414 - FACTS URTEIL - Sehr gut: Schnittleistung A4 / 70 g: 25 Blatt • Schnittbreite: 3,9 x 40 mm • Geschwindigkeit: 6 m/Min. • Sicherheitsstufe: 3

Modell 30422: Schnittleistung A4 / 70 g: 16 Blatt • Schnitttyp: Crosscut • Schnittbreite: 2 x 15 mm • Geschwindigkeit: 6 m/Min. • Sicherheitsstufe: 4

Modell 30430: Schnittleistung A4 / 70 g: 9 Blatt • Schnitttyp: Crosscut • Schnittbreite: 0,8 x 12 mm • Geschwindigkeit: 5 m/Min. • Sicherheitsstufe: 5

Modell 30434: Schnittleistung A4 / 70 g: 7 Blatt • Schnitttyp: Crosscut • Schnittbreite: 1 x 4,7 mm • Geschwindigkeit: 7 m/Min. • Sicherheitsstufe: 6

• Hinweis: 2 Jahre Garantie

• für den Markt: D / L / A / F



Aktenvernichter Großraumbüro Modell 30304

Modell	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
30304	08.30304	5360354
30306	08.30306	5360355
30314	08.30314	5360356
30322	08.30322	5360357
30330	00.08.30330	5360358
30334	08.30334	5360359
30404	28.30404	5360360
30406	00.28.30406	5360361
30414	08.30414	5360362
30422	08.30422	5360363
30430	00.28.30430	5360364
30434	00.28.30434	5360365