



Externes iSCSI SAN Gehäuse , 4 x SATA

• iSCSI SAN Lösung für 4 x 3,5" SATA Festplatten, auf bis zu 8 SATA Festplatten erweiterbar • 2 x RJ45 Gigabit Ethernet Datenports, 1 x RJ45 10/100BaseTX Port • hochwertiges Aluminium Gehäuse, schwarz • Anschlüsse: 4 x SATA intern, 4 x eSATA extern • Dualchannel Gigabit Ethernet Interface für Datenübertragungsraten von bis zu 200 MBit/Sek. • 1 x RJ45 10/100 Ethernet zur Administration • unterstützte RAID-Level: 0, 1, 5, 6, 01, 10, 30, 50, 60, JBOD und Spare • Konfiguration über Web Interface oder RS-232 Schnittstelle • Hot Swap, Autorebuild • Intel 80331, 64 Bit, 500 MHz, RISC Prozessor • 512 MB DDR 333 RAM • 1 x 80 mm kugelgelagerter Lüfter • LCD Display mit 2 Zeilen, alphanumerisch • akustischer Alarm abschaltbar • Maße: (B)178 x (T)270 x (H)328 mm • Lieferumfang: RAID System, Stromkabel, 2 x Schlüssel und Schrauben, Treiber CD und Handbuch



Externes iSCSI SAN Gehäuse

Produkt	Ausführung	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Externes iSCSI SAN Gehäuse	4 + 4 x SATA Festplatten / 2 x Gigabit Ethernet Anschlüsse	SL-5650-4S-L4D	11131998