




Installationskabel Kat. 7, S/FTP

• 1000 MHz maximale Übertragungsfrequenz • für die strukturierte Gebäudeverkabelung • geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Datensignalen • Aussenmantel LSOH in orange (RAL 2000) • simplex (4 x 2 Adern) oder duplex (2 x 4 x 2 Adern) Ausführung • Kabel entspricht ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, ISO/IEC 11801:2002, EN 50288-4-1 und IEC 61156-7 • AWG23 Adernquerschnitt • 8 isolierte Leitern, verdreht zu 4 Paaren (blau-weiss, orange-weiss, grün-weiss, braun-weiss als Farbcode) • halogenfrei • verzinnnte Kupfergeflechschirmung • 100 m Ausführung auf einem Ring, 500 m Versionen auf Kabeltrommel aus Holz



Installationskabel Kat.7, simplex

Ausführung	Material	Farbe	Länge	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Duplexkabel Kat.7, S/FTP, 2 x 4 x 2 x AWG23	halogenfrei (FRNC/LSOH)	orange	500 m	DK-1741-VH-D-5	11002739
Simplexkabel Kat.7, S/FTP, 4 x 2 x AWG23	halogenfrei (FRNC/LSOH)	orange	100 m	DK-1741-VH-1	11002738
		orange	500 m	DK-1741-VH-5	11002522