

ORION Dreikant-Steckschlüssel

DIN 22417

Aus Stahlrohr, Quergriff beweglich, chromatisiert.

Für Schrauben		M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
Länge	mm	90	100	112	125	140	160
52170	Bez.-Nr.	040	050	060	080	100	120
Stückpreis	€	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Prod.-Gr. 526

