

# BOSCH

**Bez.-Nr. 023-046** Einhand-Winkelschleifer mit Spindelarretierung, Überlastschutz, Sanftanlauf, konstante Drehzahlen bei Belastung, Schutzhauben-Schnellverstellung.

**Bez.-Nr. 036 und 046** Mit stufenloser Drehzahlvorwahl.

**Bez.-Nr. 034-046** Mit Kick-Back-Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab. Mit Wiederanlaufschutz.

**Bez.-Nr. 051-066** Zweihand-Winkelschleifer mit Schutzhauben-Schnellverstellung, Tricontrol-Sicherheitsschalter, flacher Getriebekopf und doppelter Vibrations-Control.

**Alle J-Modelle (Bez.-Nr. 051-066) mit Anlaufstrombegrenzung.**

**Lieferumfang:** Alle Modelle mit Zusatzhandgriff Vibration-Control, Schutzhaube, Aufnahmevlansch und Spannmutter (Bez.-Nr. 064-066 mit SDS-clic-Schnellspannmutter) im Karton.



**BOSCH-3-Jahres-Garantie**  
Registrieren:  
[www.bosch-pt.com/warranty](http://www.bosch-pt.com/warranty)



Bez.-Nr. 023-046



Bez.-Nr. 051 und 061



Bez.-Nr. 056, 064 und 066

Modell	GWS 8-115	GWS 11-125 CI	GWS 11-125 CIE	GWS 14-125 CI	GWS 14-125 CIE
Bosch-Nr.	<b>0 601 820 000</b>	<b>0 601 822 200</b>	<b>0 601 823 200</b>	<b>0 601 824 200</b>	<b>0 601 825 200</b>
Schleifscheiben-Ø	mm 115	125	125	125	125
Leerlaufdrehzahl 1/min	11 000	11 000	2800-11 000	11 000	2800-11 000
Leistungsaufnahme	W 800	1100	1100	1400	1400
Leistungsabgabe	W 500	660	660	820	820
Spindelgewinde	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Gewicht	kg 1,5	1,6	1,6	1,8	1,8
<b>70371</b> Bez.-Nr.	<b>023</b>	<b>034</b>	<b>036</b>	<b>041</b>	<b>046</b>
Stückpreis	€ a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
Modell	GWS 21-180 JHV	GWS 24-180 JBV	GWS 21-230 JHV	GWS 24-230 JBVS	GWS 26-230 JBVS
Bosch-Nr.	<b>0 601 851 G13</b>	<b>0 601 853 G03</b>	<b>0 601 852 G13</b>	<b>0 601 854 F73</b>	<b>0 601 856 G03</b>
Schleifscheiben-Ø	mm 180	180	230	230	230
Leerlaufdrehzahl 1/min	8500	8500	6500	6500	6500
Leistungsaufnahme	W 2100	2400	2100	2400	2600
Leistungsabgabe	W 1350	1700	1350	1700	1800
Spindelgewinde	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Gewicht	kg 4,4	5,2	4,4	5,3	5,2
<b>70371</b> Bez.-Nr.	<b>051</b>	<b>056</b>	<b>061</b>	<b>064</b>	<b>066</b>
Stückpreis	€ a. A.	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

➔ Topfbürsten siehe Nr. 76085-76088  
Schrupp- und Trennscheiben siehe Nr. 76100-76125  
Gummischleifteller siehe Nr. 76069  
Schleifmittel siehe Nr. 76070-76089  
Diamant-Trennscheiben siehe Nr. 63800 und 76119 .

Prod.-Gr. 731