



Alle Einbauelemente, innerhalb der vorgegebenen Breite, sind beliebig miteinander kombinierbar.

Ausführung:

- Gehäuse: verschweißte Stahlblech-Konstruktion
- Türen: gekantet und verstärkt
- Sicherheitsschloss: zum sicheren Verriegeln der Schränke
- Laufschiene: gesteckt, daher schneller Umbau möglich
- Rastensystem: Fachböden und Schubladen 30:30 mm verstellbar
- Schubladen: kugelgelagert, Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Breite x Tiefe 400 x 395 mm oder 900 x 395 mm
- Fachboden fest: in der Höhe verstellbar, Tragfähigkeit 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Fachboden ausziehbar: kugelgelagert, Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Standardlackierung: Korpus RAL 7035, lichtgrau / Fronten RAL 5010, enzianblau.



Bez.-Nr. 400



Bez.-Nr. 410



Bez.-Nr. 420

Höhe x Breite x Tiefe	mm	1030 x 1000 x 500		1950 x 1000 x 500	
		900	1840	1840	1840
Nutzhöhe <td>mm</td> <td>900</td> <td>1840</td> <td>1840</td> <td>1840</td>	mm	900	1840	1840	1840
Ausführung		1 Schublade Fronthöhe 90 mm, 3 Fachböden, fest	2 Schubladen Fronthöhe 90 mm, 4 Fachböden, fest	2 Schubladen Fronthöhe 90 mm, 6 Fachböden, fest mit Trennwand	2 Schubladen Fronthöhe 90 mm, 6 Fachböden, fest mit Trennwand
Gewicht	kg	50	88	95	95
50053 Standard-Ausführung komplett, RAL 7035 / RAL 5010	Bez.-Nr.	400	410	420	420
Stückpreis	€	(a. A.)	(a. A.)	(a. A.)	(a. A.)
50053 Gehäuse, mit Flügeltüren, ohne Inneneinrichtung, RAL 7035 / RAL 5010	Bez.-Nr.	430	440	450	450
Stückpreis	€	(a. A.)	(a. A.)	(a. A.)	(a. A.)
50053 Schublade Fronthöhe 90 mm, RAL 7035	Bez.-Nr.	700	700	600	600
Stückpreis	€	(a. A.)	(a. A.)	(a. A.)	(a. A.)
50053 Schublade Fronthöhe 150 mm, RAL 7035	Bez.-Nr.	710	710	610	610
Stückpreis	€	(a. A.)	(a. A.)	(a. A.)	(a. A.)
50053 Fachboden, fest, RAL 7035	Bez.-Nr.	720	720	620	620
Stückpreis	€	(a. A.)	(a. A.)	(a. A.)	(a. A.)
50053 Fachboden, ausziehbar, RAL 7035	Bez.-Nr.	730	730	630	630
Stückpreis	€	(a. A.)	(a. A.)	(a. A.)	(a. A.)