

Bezeichnung:

InFocus X6 - DLP Projektor - 2000 ANSI-Lumen - SVGA (800 x 600) - 4:3

**Beschreibung:**

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Produktbeschreibung	InFocus X6 - DLP Projektor
Gerätetyp	DLP Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.2 cm x 20.5 cm x 9 cm
Gewicht	2 kg
Helligkeit	2000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	2000:1
Auflösung	800 x 600
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Lampentyp	160 Watt
Videoeingang	RGB, S-Video, Composite Video (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43)
Digital Television Video Formats	480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p
Videoausgang	RGB
Audioausgang	Lautsprecher - integriert
Soundmodus	Mono 2 Watt
Eingabegerät	Fernbedienung
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	205 Watt
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie

Extended Specifications

Gerätetyp	DLP Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Breite	27.2 cm
Tiefe	20.5 cm
Höhe	9 cm
Gewicht	2 kg
Farbe	Schwarz
Helligkeit	2000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	2000:1
Sichtbare Bildfläche	0.75 m - 6.5 m
Projektionsdistanz	1.2 m - 10 m