



Back-UPS CS 650VA 230V
Part Number: BK650EI



Technische Daten

Ergebnis

Ausgangsspannungskapazität	650 VA	
Ausgangsspannungskapazität	400 Watts	
Maximal erreichbarer Strom	650 VA	
Maximal erreichbarer Strom	400 Watts	
Nominelle Ausgangsspannung	230V	
Ausgangsanschlüsse	(1) IEC 320 C13 (Surge Protection)	
	(3) IEC 320 C13 (Battery Backup)	

Eingabe

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Eingangsanschlußart	IEC-320 C14
Input voltage range for main operations	196 - 280 V
Input voltage adjustable range for main operations	160 - 300 V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype	Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof
Batterieaustauschkassette	RBC17
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1

übliche Betriebsdauer bei halber Last 11.4 minutes (200 Watts)

Normale Batterielaufzeit bei Vollast	2.4 minutes (400 Watts)
--------------------------------------	-------------------------

Runtime Chart	Back-UPS CS
---------------	-----------------------------

Kommunikation & Management

Schnittstelle	DB-9 RS-232, USB
Control panel	LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Overload indicators
Steuerungspanel	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Abmessungen

Maximale Höhe	7 inches (17 cm)
Maximale Breite	4 inches (9 cm)
Maximale Tiefe	11 inches (28 cm)
Nettogewicht	13 lbs. (6 kg)
Versandgewicht	16 lbs. (7 kg)
Frachthöhe	19 inches (49 cm)
Frachtbreite	7 inches (18 cm)
Frachtiefe	16 inches (42 cm)
Verpackungseinheit	1
Gewicht der Verpackungseinheit	16 lbs.
Farbe	Beige
SCC-Codes	1073130421978 8

Umgebung

Operating Environment	0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95 %
Operating Elevation	0-30000 feet (0-9000 meters)
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C (5 - 113 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 %
Storage Elevation	0-15000 feet (0-4500 meters)

Conformance

Begutachtung	A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO, PCBC
Standardgarantie	2 years repair or replace
