

Acer AL2023WA

- Das AL2023WA erfüllt durch den Einsatz modernster LCD-Technologie die ergonomischen Ansprüche eines modernen Office-Arbeitsplatzes.
- Die große Darstellungsfläche ermöglicht das gleichzeitige effektive Bearbeiten von komplexen Daten und Programmen.
- Der hohe Kontrast sowie die Helligkeit garantieren brillante Bilder
- Das schlanke und flache Design spart wertvollen Platz und überzeugt auch im repräsentativen Einsatz.
- Die integrierte DVI-Schnittstelle erlaubt den digitalen Datentransfer ohne Umwandlungsverluste und garantiert beste Bildqualität sowie Zukunftssicherheit.



Das WideScreen-LCD AL2023WA schafft völlig neue Perspektiven. Die 20" Bildschirmdiagonale erlaubt die Darstellung mehrerer Applikationen gleichzeitig und garantiert noch mehr Übersichtlichkeit. Zum Einsatz kommt ein TN Panel für hochwertige, gestochen scharfe Bilddarstellungen für Ihre Entertainment- und Multimedia-Anwendungen. Der AL2023WA überzeugt nicht nur durch seine inneren Werte, sondern auch durch das schlanke und zeitgemäße Design.

Acer AL2023WA

Bezeichnung	Acer AL2023WA
Display-Typ	20" Widescreen – TN-Panel
Pixelfehlerklasse	Klasse II nach ISO 13406-2
Max. Auflösung / PPI	1680 x 1050 / 98,5 PPI
Pixelabstand	0,258 x 0,258 mm
Sichtbare Bildschirmgröße (Höhe x Breite)	433 x 270 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	2500:1; ACM - Adaptive Contrast Management
Reaktionszeit	5 ms
Blickwinkel horizontal/vertikal	160°/160° (CR10)
Max. darstellbare Farben	16,7 Millionen (6 Bit + 2 HiFRC)
Höhenverstellung	90 mm
Neigung und Schwenkwinkel	-5° bis +20°; -30° bis +30° (links/rechts)
Pivot-Funktion (Display Drehung)	Unterstützt 90°-Drehung
Eingangssignal	VGA (Analog D-Sub), DVI mit HDCP
Lautsprecher	Ja, 2 x 1W
Front Panel Einstellmöglichkeiten	Power On/Off, Select Up/ Down, Adjust Value +/-
On-Screen-Display (OSD)	Kontrast, Helligkeit, H-Position, V-Position, Phase (Pixel Adjust), Recall Defaults, Auto Adjust, 5 Sprachen, Farb-Balance, OSD Position, Information, YUV Adjustment.
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	475 x 434 x 229 mm
Netto-Gewicht	5,0 kg
Netzteil	intern
Stromverbrauch (max.)/StandBy/Of	44 Watt / 2W / 1W
Powermanagement	VESA DPMS Standard
Zertifikate	UL, CUL, TUV/GS, T-mark, ISO 13406-2, CE, CB, TCO 03, FCC
VESA Mountable	Ja
Kensington Lock Support	Ja
Lieferumfang	Handbuch, Stromkabel, VGA-Kabel, DVI-Kabel, Pivot Software

