

# Streuwagen/Streugutbehälter

Winterdienst



## 1 Streuwagen aus Edelstahl mit PE-Behälter

- Für den privaten und gewerblichen Einsatz
- Für unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- Einfache, schnelle Montage
- Robuster Aufbau, Rahmen und Achsen aus Edelstahl
- Schubstange dreifach längenverstellbar und stufenlos höhenverstellbar



Schalthebel und verstellbare Schubstange

## Streuwagen für den gewerblichen Einsatz

Streuwagen sparen Zeit und können die Streumenge exakt dosieren – somit sparen Sie Streumittel und schonen zusätzlich die Umwelt. Die Streuwagen werden in Kommunen, Industriebetrieben, öffentlichen Gebäuden, Bahnhöfen, Parks, Bürogebäuden, Hotels, Hausverwaltungen etc. eingesetzt.

Weitere Modelle, auch für Räum- und Zugfahrzeuge (Rasentraktor, Gabelstapler) auf Anfrage.

Inhalt l	20	35
Modell	für mittlere Streuflächen. Kunststoffbehälter, gelb, Edelstahlrohr-Gestell, Gummiräder luftbereift mit Winterprofil, robustes Getriebe, Stromengenregler, Handgriff einstellbar, Lieferung in vormontierten Baugruppen	für mittlere Streuflächen. Kunststoffbehälter, gelb, Edelstahlrohr-Gestell, Gummiräder luftbereift mit Winterprofil, robustes Getriebe, Stromengenregler, Handgriff einstellbar, Lieferung in vormontierten Baugruppen
Streubreite m	1 bis 4 m	1 bis 4 m
Streustufen	3	3
Gewicht ca. kg	9	9,5
	<b>TP 0145</b>	<b>WD 0146</b>
€	229,-	297,-



Seitlich stapelbar für platzsparende Lagerung und leichte Trennung

## 2 Streugutbox

- Behälter und Deckel aus glasfaser-verstärktem Kunststoff, GFK
- Streugutbehälter aus GFK sind absolut korrosions- und witterungsbeständig
- Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend
- einfaches Öffnen von außen und innen
- einfache, sichere Handhabung
- platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern (stapelbar)
- 10 Jahre Garantie

Inhalt l	100	200	400	550	700	1100	1500	2200
LxBxH cm	89x59x37	89x59x67	120x80x72	134x99x78	134x99x96	163x121x101	184x143x104	213x152x124
Gewicht ca. kg	9	12	22	26	30	50	70	92
Entnahmeöffnung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Deckel orange								
Behälter grau	<b>WD 0151</b>	<b>WD 0101</b>	<b>WD 0105</b>	<b>WD 0111</b>	<b>WD 0115</b>	<b>WD 0121</b>	<b>WD 0125</b>	<b>WD 0131</b>
Behälter grün	<b>WD 0152</b>	<b>WD 0102</b>	<b>WD 0106</b>	<b>WD 0112</b>	<b>WD 0116</b>	<b>WD 0122</b>	<b>WD 0126</b>	<b>WD 0132</b>
€	219,-	265,-	363,-	412,-	472,-	669,-	978,-	1332,-
Gewicht ca. kg	-	14	24	28	32	52	72	94
Entnahmeöffnung	-	mit	mit	mit	mit	mit	mit	mit
Deckel orange								
Behälter grau	-	<b>WD 0103</b>	<b>WD 0107</b>	<b>WD 0113</b>	<b>WD 0117</b>	<b>WD 0123</b>	<b>WD 0127</b>	<b>WD 0133</b>
Behälter grün	-	<b>WD 0104</b>	<b>WD 0108</b>	<b>WD 0114</b>	<b>WD 0118</b>	<b>WD 0124</b>	<b>WD 0128</b>	<b>WD 0134</b>
€		325,-	412,-	466,-	523,-	719,-	1029,-	1387,-

Selbstschließender Verschluss aus Edelstahl



Deckel ohne Werkzeug abnehmbar



Passende Stahl-Fussgestelle und Stahl-Fahrgestelle siehe Seite 514

## 3 Korrosionsbeständige PP-Schaufeln

Die korrosionsbeständigen Schaufeln aus Polypropylen (PP) zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihre hohe Widerstandsfähigkeit aus. Die Oberfläche ist nichthaftend und das Material ist UV-stabilisiert. Die korrosionsbeständigen PP-Schaufeln sind ideal für den Umgang mit aggressiven Stoffen wie z.B. Streusalz.

Modell	Handschaufel	Handschaufel	Allzweckschaufel D-Griff	Allzweckschaufel D-Griff
Schaufel LxBxH cm	19x14x7,5	23x17x9	31,5x25x4	35x26x8
Gesamtlänge cm	31	36	98	105
Gewicht ca. kg	0,2	0,3	1,1	1,4
	<b>WD 0153</b>	<b>WD 0154</b>	<b>WD 0155</b>	<b>WD 0156</b>
€	23,-	25,-	46,-	50,-

3

