


Steckregale, Holzverbundböden – leicht + mittelschwer



Bis 1000 mm Bodentiefe!

- Millionenfach bewährt, preiswert und flexibel*
- Für stoßempfindliches Lagergut wie Geräte und Werkzeuge
- Ideal für Glas-, Keramik-, Porzellan- und Textilerzeugnisse

Holzverbund-Fachböden, robuste Hartfaseroberfläche, Verstellraster 50 mm (100 mm im Bereich der Querstreben).
Regalrahmen aus Stahl, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035,



Praxisbewährtes
Ausstattungszubehör siehe
Seiten 448-453

Alle Traglastangaben gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last.
Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

TOP PREIS

1 | TP 2015

Regalanlage
B 2030 x T 500 x H 2000 mm

229,-

(Ohne Deko)

TOP-PREIS-ANGEBOT

2 Regalfelder, leichte Bauart,
10 Fachböden à 80 kg Traglast
(Erweiterbar mit Anbaufeld,
Bestell-Nr. RP 2030)



Fachbodenart: Holzverbund mit Hartfaseroberfläche, 22/29 mm stark (leicht/mittelschwer)
Fachbodenbreite: 970 mm lichte Breite
Fachbodentiefen: 300 – 1000 mm
Regalhöhen: 2000 – 3000 mm
Fachlast: siehe Tabelle
Feldlast: bis 1500 kg

Fachboden B x T mm Ausführung Regalbreite	970 x 300		970 x 400		970 x 500		970 x 600		970 x 800		970 x 1000	
	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
	1030	1000	1030	1000	1030	1000	1030	1000	1030	1000	1030	1000
Leicht												
Tragkraft/Boden kg	50		60		80		100		110		120	
Regalhöhe 2000 mm	RP 2025	RP 2026	RP 2027	RP 2028	RP 2029	RP 2030	RP 2031	RP 2032	RP 2033	RP 2034	RP 2035	RP 2036
Anzahl Böden 5	€ 127,70	€ 91,-	€ 137,50	€ 99,90	€ 146,90	€ 109,50	€ 163,60	€ 124,40	€ 217,40	€ 162,50	€ 237,30	€ 180,50
Regalhöhe 2500 mm	RP 2037	RP 2038	RP 2039	RP 2040	RP 2041	RP 2042	RP 2043	RP 2044	RP 2045	RP 2046	RP 2047	RP 2048
Anzahl Böden 6	€ 153,20	€ 109,20	€ 165,80	€ 120,30	€ 178,40	€ 132,40	€ 196,90	€ 149,60	€ 256,10	€ 192,60	€ 279,90	€ 214,20
Regalhöhe 3000 mm	RP 2049	RP 2050	RP 2051	RP 2052	RP 2053	RP 2054	RP 2055	RP 2056	RP 2057	RP 2058	RP 2059	RP 2060
Anzahl Böden 7	€ 181,30	€ 128,70	€ 194,50	€ 140,90	€ 210,30	€ 155,50	€ 230,80	€ 175,-	€ 295,70	€ 223,10	€ 324,50	€ 248,90
Fachboden extra	RF 0111	€ 10,80	RF 0112	€ 12,40	RF 0113	€ 14,40	RF 0114	€ 17,-	RF 0116	€ 21,50	RF 0117	€ 24,70
Mittelschwer												
Tragkraft/Boden kg	120		140		200		200		200		250	
Regalhöhe 2000 mm	RP 2067	RP 2068	RP 2069	RP 2070	RP 2071	RP 2072	RP 2073	RP 2074	RP 2075	RP 2076	RP 2077	RP 2078
Anzahl Böden 5	€ 136,90	€ 100,10	€ 146,60	€ 109,10	€ 160,10	€ 122,70	€ 173,20	€ 134,-	€ 224,-	€ 169,-	€ 256,50	€ 199,80
Regalhöhe 2500 mm	RP 2079	RP 2080	RP 2081	RP 2082	RP 2083	RP 2084	RP 2085	RP 2086	RP 2087	RP 2088	RP 2089	RP 2090
Anzahl Böden 6	€ 164,20	€ 120,10	€ 176,80	€ 131,30	€ 194,20	€ 148,20	€ 208,40	€ 161,10	€ 264,10	€ 200,50	€ 303,-	€ 237,40
Regalhöhe 3000 mm	RP 2091	RP 2092	RP 2093	RP 2094	RP 2095	RP 2096	RP 2061	RP 2062	RP 2063	RP 2064	RP 2102	RP 2103
Anzahl Böden 7	€ 194,10	€ 141,40	€ 207,30	€ 153,70	€ 228,70	€ 174,-	€ 244,30	€ 188,50	€ 305,-	€ 232,40	€ 351,50	€ 275,90
Fachboden extra	RF 0121	€ 12,60	RF 0122	€ 14,30	RF 0123	€ 17,-	RF 0124	€ 18,90	RF 0126	€ 22,80	RF 0127	€ 28,60