

# Breitfach-Steckregale, verzinkt

Mit 1300 mm breiten Stahl-Fachböden bis 800 mm Tiefe



**TOP PREIS**  
1 | TP 4002  
**468,-**

**3**  
3 Jahre  
Garantie!

## TOP-PREIS-ANGEBOT

Regalanlage (ohne Deko)

- 1 Grund-, 2 Anbaufelder, 15 Fachböden
- B x T 1300 x 600 mm, alle Teile verzinkt
- Fachlast 250 kg, Feldlast 1200 kg
- Maße B x T x H 3972 x 635 x 2000 mm
- Erweiterbar mit Anbauregal BR 3037

- Fachbodenstärken: 25 mm und 40 mm (mittel/schwer)
- Bodenverstellraster: 25 mm
- Regalhöhen: 2000 – 2500 - 3000 mm
- Fachlasten: 150 kg und 250 kg (mittel/schwer)
- Feldlasten/Höhe mm:  
1,2 t/ 2000 - 1,5 t/2500 - 1,4 t/3000
- Tragstarke MultiPlus-Bodenkonstruktion
- Bester Korrosionsschutz durch Sendzimirverzinkung
- Für rauen Einsatz im Lager und in der Werkstatt
- Fachhöhen im 25 mm Raster verstellbar
- Für Euronormkästen und schwere, sperrige Teile
- Außenbreiten: Bodenbreite +60 bzw. 6 mm (Grundfeld/Anbaufeld)
- Außentiefen: Bodentiefe +35 mm
- Fachbodentiefen: 300–400–500–600–800 mm

**Fachbodenart:** Stahlblech, verzinkt, 40 mm stark

**Fachbodenbreite:** 1300 mm

**lichte Breite:** 1240 mm

**Fachbodentiefe:** 300–800 mm

**Regalhöhen:** 2000–3000 mm

**Fachlast:** 250 kg

**Feldlasten:** max. 1400 kg

- Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last
- Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern

Breitfach-Steckregal, Rahmen verzinkt, Böden Stahlblech, Fachlast 250 kg												
Modell	Tiefe		300		400		500		600		800	
Aufstellbreite	mm	mm	1360	1330	1360	1330	1360	1330	1360	1330	1360	1330
Regalausführung	Grund		Anbau		Grund		Anbau		Grund		Anbau	
<b>Breite 1300 mm</b>												
<b>Höhe 2000 mm</b>	5 Böden	BR 3030	BR 3031	BR 3032	BR 3033	BR 3034	BR 3035	BR 3036	BR 3037	BR 3038	BR 3039	
Feldlast 1200 kg	€	143,-	112,-	159,-	126,-	174,-	138,-	185,-	151,-	240,-	199,-	
<b>Höhe 2500 mm</b>	6 Böden	BR 3040	BR 3041	BR 3042	BR 3043	BR 3044	BR 3045	BR 3046	BR 3047	BR 3048	BR 3049	
Feldlast 1500 kg	€	177,-	137,-	195,-	152,-	211,-	169,-	228,-	184,-	288,-	242,-	
<b>Höhe 3000 mm</b>	7 Böden	BR 3050	BR 3051	BR 3052	BR 3053	BR 3054	BR 3055	BR 3056	BR 3057	BR 3058	BR 3059	
Feldlast 1400 kg	€	215,-	164,-	234,-	182,-	253,-	200,-	272,-	218,-	343,-	285,-	
<b>Fachboden extra</b>		BR 3065		BR 3066		BR 3067		BR 3068		BR 3069		
Fachlast 250 kg	€	16,-		19,-		22,-		24,-		33,-		

