

Klappbodenbehälter

Abfall sammeln, lagern oder umfüllen


3 Klappbodenbehälter in konischer Ausführung

Ineinander stapelbar, platzsparend

- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich
- Stabile Konstruktion, Wände 3 mm stark, Bodenklappe 4 mm stark,
- Behälter mit umlaufendem Rand
- Aufnahme für Gabelstapler oder Kran
- Unterfahrhöhe 100 mm, geeignet für Transport mit Gabelhubwagen
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- In 5 Farben lieferbar oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör gegen Mehrpreis

Radausstattung 2 Lenk-, 2 Bockrollen aus Polyamid, 180 mm ø, 1 Lenkrolle mit Stop, Bauhöhe erhöht sich um 220 mm max. Tragfähigkeit 1350 kg



Klappbodenbehälter konisch

Inhalt m ³	0,50	0,70	1,00
Außenmaße LxBxH mm	1200x1040x721	1200x1040x971	1200x1040x1271
Traglast kg	1000	1500	2000
lichtblau RAL 5012	KM 2101	KM 2111	KM 2121
gelborange RAL 2000	KM 2102	KM 2112	KM 2122
resedagrün RAL 6011	KM 2103	KM 2113	KM 2123
feuerrot RAL 3000	KM 2104	KM 2114	KM 2124
mausgrau RAL 7005	KM 2105	KM 2115	KM 2125
€	601,-	655,-	710,-
verzinkt	KM 2109	KM 2119	KM 2129
€	724,-	770,-	835,-
Mehrpreis			
Radausstattung	KM 2110	KM 2120	KM 2130
€	138,-	138,-	138,-




4 Klappbodenbehälter schwere Ausführung

- Stabile Konstruktion, Wände 3 mm stark,
- Bodenklappe 4 mm Stahlblech mit Verstärkungsprofilen
- Bodenklappe schließt bei Aufsetzen selbsttätig
- Aufnahme für Gabelstapler und Kran
- Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Fahrersitz
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- 3-fach stapelbar

Zubehör gegen Mehrpreis

- Radausstattung 2 Lenk-, 2 Bockrollen aus Polyamid, 180 mm ø, 1 Lenkrolle mit Stopp, Bauhöhe erhöht sich um 220 mm, max. Tragfähigkeit 1350 kg
- Deckel verzinkt 2-teilig
- Edelstahl Ausführung auf Anfrage.



Klappbodenbehälter schwere Ausführung

Inhalt m ³	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00
Außenmaße LxBxH mm	1035x1304x700	1035x1304x930	1035x1304x1160	1035x1904x1160	1035x1904x1465
Traglast kg	1000	1500	2000	2000	2000
lichtblau RAL 5012	KM 2141	KM 2151	KM 2161	KM 2171	KM 2181
gelborange RAL 2000	KM 2142	KM 2152	KM 2162	KM 2172	KM 2182
€	883,-	971,-	1142,-	1450,-	1511,-
verzinkt	KM 2148	KM 2158	KM 2168	KM 2178	KM 2188
€	1132,-	1320,-	1556,-	1976,-	2107,-
Mehrpreis					
Radausstattung	KM 2149	KM 2159	KM 2169	KM 2179	KM 2189
€	138,-	138,-	138,-	138,-	138,-
Mehrpreis Deckel	KM 2150	KM 2160	KM 2170	KM 2180	KM 2190
€	128,-	118,-	118,-	215,-	215,-

