



**Inhalt ca. 4 Liter**  
**Capacity approx. 4 litres**

Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 154-2000

EAN-Code: 4017337 154203

## D Tischfritteuse Modell ECO 4

- Schaltkasten aus Alu-Spritzguss, kompakt und solide. Gehäuseteile aus Edelstahl
- Herausnehm. Ölbehälter leicht zu reinigen
- Steuerung mit großem Drehknopf u. Kontrolllampe
- Temperatur-Kontrollleuchte
- Abm.: B 203 x T 375 x H 296 mm
- Kartongröße: B 215 x T 420 x H 325 mm
- Anschluss: 230 V / 1 Ph / 3,2 kW
- Gewicht: netto 4,7 kg / brutto 5,1 kg

## GB Table Fryer Model ECO 4

- Control panel made of aluminium, compact and solid, housing made of stainless steel
- Removeable oil pan, easy cleaning
- Control unit with rotary switch and control light
- Temperature control light
- Dim.: W 203 x D 375 x H 296 mm
- Carton size: W 215 x D 420 x H 325 mm
- Power connection: 230 V / 1 Ph / 3,2 kW
- Weight: net 4,7 kg / brut 5,1 kg

## F Friteuse de table Modèle ECO 4

- Friteuse en INOX - moulage du coffret de commande en aluminium par injection, compact et solide
- Réservoir d'huile amovible, ainsi facile à nettoyer
- Réglage par gros bouton tournant et voyant de contrôle
- Témoin lumineux de température
- Dim.: L 203 x P 375 x H 296 mm
- Dim. carton: L 215 x P 420 x H 325 mm
- Puissance: 230 V / 1 Ph / 3,2 kW
- Poids: net 4,7 kg / brut 5,1 kg

## NL Tafel friteuse Model ECO 4

- Schakel-unit uit aluminium, kompakt en solide, oliebak en huis uit roestvrij staal
- Uitneembare olie-bak, gemakkelijk te reinigen
- Temperatuur-instelling dmv grote draaiknop met controlelampje
- Temperatuur controlelampje
- Afm.: B 203 x D 375 x H 296 mm
- Afm. verpakking: B 215 x D 420 x H 325 mm
- Elektr.: 230 V / 1 F / 3,2 kW
- Gewicht: netto 4,7 kg / bruto 5,1 kg