



TORE - GN 700 TN

Dim.: B 740 x T 830 x H 2010 mm, 140 kg
 Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1020
 EAN-Code: 4017337 323043

TORE - GN 1400 TN

Dim.: B 1480 x T 830 x H 2010 mm, 230 kg
 Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1025
 EAN-Code: 4017337 323050

D Umluft-Gewerbekühlschrank Modell TORE

- Abm. GN 700 innen: B 620 x T 700 x H 1397 mm
- Abm. GN 1400 innen: B 1360 x T 700 x H 1397 mm
- Material: Außen-/Innenseite Edelstahl
- 3 verstellbare Gitterböden pro Tür
- Digit. Temp.-Kontrolle, Türen selbstschließend
- Abtauung: automatisch - Kältemittel R134A
- Temperatur: -2° / +8° C (Raumtemp. 32° C)
- Isolierung: 60 mm
- Anschluss: 230 V / 1 Ph / 0,4 kW
 (GN 1400: 0,8 kW)

GB Refrigerator Model TORE

- Dim. GN 700 inside: W 620 x D 700 x H 1397 mm
- Dim. GN 1400 inside: W 1360 x D 700 x H 1397 mm
- Material: out-/inside stainless steel
- 3 adjustable grids per door, insulation: 60 mm
- Digital temperature control, self-closing door
- Automatic defrost - cooling by R134A
- Temperature: -2° / +8° C (roomtemp. 32° C)
- Insulation: 60 mm
- Power conn.: 230 V / 1 Ph / 0,4 kW
 (GN 1400: 0,8 kW)

F Réfrigérateur Modèle TORE

- Dim. GN 700 intérieur: L 620 x P 700 x H 1397 mm
- Dim. GN 1400 intérieur: L 1360 x P 700 x H 1397 mm
- Matériel: ex-/intérieur inox
- 3 grilles réglables par porte
- Thermostat électronique
- Porte: fermeture automatique avec bande magnétique
- Dégivrage automatique - R134A
- Température: -2° / +8° C (Temp. de la pièce 32° C)
- Isolation: 60 mm
- Courant: 230 V / 1 Ph / 0,4 kW
 (GN 1400: 0,8 kW)

NL Koelkast Model TORE

- Afm. GN 700 binnen: B 620 x D 700 x H 1397 mm
- Afm. GN 1400 binnen: B 1360 x D 700 x H 1397 mm
- Binnen en buitenzijde roestvrijstaal
- 3 verstelbare roosters per deur
- Digitale temp. controle
- Ontdooiing automatisch - koelmiddel R134A
- Deuren zelfsluitend
- Temperatuur: -2° / +8° C (omgevingstemp. 32° C)
- Isolatie: 60 mm
- Electr.: 230 V / 1 F / 0,4 kW
 (GN 1400: 0,8 kW)