



Artikelnummer:
1310172

EAN:
3165140346689

Hersteller-Artikelnummer:
0601664000

Hersteller/Lieferant:
Bosch

BESCHREIBUNG

Informationen:- Kompaktes Geräte-Design bei geringem Gewicht für beste Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten- Kraftvoller 1.200-W-Motor für hohe Durchzugskraft in Hart- und Weichholz- Robuste Bauweise durch gestanzte Alugrundplatte und geschlossene Aluminiumdruckgusspendelschutzhaube für lange Nutzungsdauer- Turbogebälse für staubfreie Sicht auf die Anrislinie- Optimierte Spanführung für bessere Sicht auf die Arbeitsfläche- Stufenlose Schnittiefeinstellung durch Schnellspannhebel- Integrierte Schienenführung in der Grundplatte für genaues Sägen mit der Führungsschiene- Doppelseitig bedienbare Einschaltperre- Externe Absaugung über Adapter für staubarmes Arbeiten möglich- Spannung, elektrisch: 230 VLieferumfang:- 1 HM-Kreissägeblatt (160 mm Ø)- 1 Innensechskantschlüssel*- 1 Parallelanschlag- 1 Absaugadapter*- * Als Ersatzteil erhältlichTechnische Daten:- Nennaufnahmeleistung: 1.200 W- Leerlaufdrehzahl: 5.200 min⁻¹- Gewicht: 3,50 kg- Sägeblattbohrung: 20,0 mm- Sägeblatt-Ø: 160 mm- Schnittiefe (90°): 55 mm- Schnittiefe (45°): 38 mm