



# Bosch Akkubohrhammer GBH 36 V-Li mit Akku und Ladegerät



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

**Artikelnummer:**  
1333323

**EAN:**  
3165140360661

**Hersteller-Artikelnummer:**  
0611900R02

**Hersteller/Lieferant:**  
Bosch

## BESCHREIBUNG

Informationen:- Bohrt durch Lithium-Ionen-Technologie und neuem pneumatischen Schlagwerk (3 J) so schnell wie der beste 2-Kilo-Netzhammer-Vielfältig einsetzbar: Bohrt Löcher bis 26 mm und meißelt mittels der integrierten Meißelfunktion auch einen Kabelkanal frei- Bohrt bis zu 150 Löcher mit einer Akkuladung durch 36-V-Li-Ion-Hochleistungsakkupack (6 x 40 mm in Beton B25)- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung- Bosch-Wärmemanagement: Sorgt für eine optimale Wärmeabstrahlung, reduziert damit die Akkutemperatur und schützt die Zellen vor zu hoher Erwärmung- Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen- Kein Leistungsabfall: Volle Leistung des Akkus von der ersten bis zur letzten Schraube- Geringe Selbstentladung: Ein voll geladener Akku ist selbst nach Monaten des Nichtgebrauchs voll einsatzbereit- Hyper Charge: Der 36-V-Akku ist nach 30 Minuten bereits zu 75 % geladenLieferumfang:- Schnellladegerät AL 3640 CV- 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku- Zusatzhandgriff- Tiefenanschlag- HandwerkerkofferTechnische Daten:- Nennaufnahmeleistung: 600 W- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 ? 4.260 min-1- Nenndrehzahl: 0 ? 960 min-1- Abgabeleistung: 430 W- Einzelschlagstärke: 3,0 J- Gewicht inkl. Akku, ca.: 4,3 kg- Länge: 367,0 mm- Breite: 107,0 mm- Höhe: 221,0 mm- Spindelhalshals: 50 mm- Akkukapazität: 2 Ah- Akkuspannung: 36 V- Werkzeugaufnahme : SDS-plus- BohrbereichBohr-Ø Beton mit SDS-plus-Wendelbohrer: 4 ? 26 mmBohr-Ø Stahl mit SDS-plus-Wendelbohrer: 4 ? 13 mmBohr-Ø Holz mit SDS-plus-Wendelbohrern: 4 ? 30 mmEmpfohlener Bohrbereich: 6 ? 16 mm