



Wandanker zu Heimwerkergerüst



Artikelnummer:
1343066

EAN:
4003866444618

Hersteller-Artikelnummer:
4003866444618

Hersteller/Lieferant:
ZEUS

BESCHREIBUNG

Heimwerkergerüst in ModultechnikArbeitshöhen von ca. 2,80 bis 12,00 m.Gerüstgruppe 3, Belastung 200 kg/m².Entspricht DIN 4422-HD 1004.Leichtmetall-Gerüst im Baukastenprinzip.Gerüstgröße 0,70 x 2,00 m.Auf- und Abbau ohne Werkzeug, praktische Steckverbindungen und Schnellverschlüsse.Wetterfeste Plattformen mit Durchstiegsklappe.Kompletter Geländerrahmen.Fahrbalken 1650 mm, Stahl verzinkt.Stufenloses Verschieben auf Fahrtraversen.Bestell-Modul A A+B A+B+C A+B+C+DArbeitshöhe o. Rollen ca. m 2,80 5,00 7,00 9,00Gerüsthöhe m 1,80 4,00 6,00 8,00Plattformhöhe m 0,80 3,00 5,00 7,00Standbreite m 0,70 1,65 1,65 2,80Gewicht kg 29,0 83,0 125,0 155,0Erforderl. Anzahl d. Balastgewichte über jeder AufnahmePlattformhöhe (m) 0,80 3,00 5,00 7,00 10,00Aufbau beim Einsatz mittig - 2 3 1 2in geschl. Räumen seitlich - 2 5 6 2 WA Aufbau beim Einsatz mittig - 2 5 3 -im Freien seitlich - 3 6 2 WA -WA = WandankerAusführung Wandanker