



Formatkreissäge SC 3 W 22 Stürmer 1 Stück



Artikelnummer:
1401604

EAN:
4036351000211

Hersteller-Artikelnummer:
5504322

Hersteller/Lieferant:
Stürmer

BESCHREIBUNG

Formatkreissäge FKS SC 3 W 22- Tischgröße 840 x 560 mm, Tischhöhe 900 mm, Schiebetischlänge 2.280 mm, Besäumlänge 2.280 mm- Max. Schnitthöhe 45°/90° o. Vorritz. 82/103 mm- Max. Schnitthöhe 45°/90° m. Vorritz. 48/70 mm, max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 2.550 mm- Schnittbreite mit Parallelanschlag 900 mm, Neigung des Sägeblattes 90° bis 45°- Max. Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritz 315 mm, Vorritzsägeblatt-Ø (optional) 80 mmDrehzahl Hauptsägeblatt: 4.000 min-1Drehzahl Vorritzsägeblatt: 8.000 min-1Motorleistung 400 V/50 Hz: 4,0 kWAbsaugstutzen-Ø: 120 mmAbmessung: 4.700 x 4.070 x 900 mmGewicht: 380 kgMarke: Format