



Bosch Heavy-Duty-Akkuschlagbohrschrauber GSB 24 VE-2



Artikelnummer:
1476687

EAN:
3165140279130

Hersteller-Artikelnummer:
0601913220

Hersteller/Lieferant:
Bosch

BESCHREIBUNG

Hochleistungsschlagwerk für schnellen Bohrfortschritt im Mauerwerk
Informationen:- Hohe Drehmomente durch den Bosch-Hochleistungsmotor- Extrem robust: Voll funktionsfähig auch nach einem 2-m-Fall auf Beton durch "Dura-Shield"-Gehäuse- Von außen wechselbare Kohlebürsten- Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock und Klick-Akustik- 15 Drehmomentstufen + Bohrstellung + Schlagbohrstellung
Lieferumfang:- Faltschachtel
Technische Daten:-
Drehmoment, max. (harter Schraubfall): 75 Nm- Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 ? 500 min-1- Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 0 ? 1.800 min-1- Drehmomenteinstellbereich, min. / max.: 1,5 / 9 Nm- Drehmoment, max. (weicher Schraubfall): 34 Nm- Schlagzahl, max.: 21.000 min-1- Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1,5 / 13 mm- Bohrspindelgewinde: 1/2"- Akkuspannung: 24 V- Akkukapazität: 2,6 Ah- Gewicht inkl. Akku, ca.: 3,20 kg- Schnellspannbohrfutter: 13 mm- Ladedauer, ca.: 30 min- Drehmomentstufen: 15+1- Länge: 272,0 mm- Höhe: 291,0 mm- Bohrdurchmesser Bohr-Ø Holz, max.: 38 mm Bohr-Ø Stahl, max.: 16 mm Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 16 mm- Schraubendurchmesser Schrauben-Ø, max.: 12 mm
HINWEIS: Im Lieferumfang sind AKKU und Ladegerät NICHT enthalten!!!