




# Ihre Pluspunkte



Shreddert  
auch bei CROSS CUT  
Papier und CD-ROMs



Hohe Leistung und  
sichere Bedienung



Staubfrei geschlossene  
Bauweise - rollbar

## Personal-Shredder MY 2000 SC / MY 2000 CC

Dieser neue Datenschredder hat seinen Standort neben dem Schreibtisch. Als wahres Multitalent zerkleinert er Papier, Kreditkarten und CD-ROMs. Das neue technische Konzept bietet Leistungs- und Sicherheitsstandards, wie sie sonst nur bei großen Shreddern geboten werden.

### Ein-/Ausschaltung über Lichtschranke



**Optimale Sicherheit:**  
- LED-Kontrollanzeige  
- CD-Eingabeschacht

**Komfortable Bedienung**  
Ein Schiebeschalter für  
EIN / AUS / Rücklauf

### Kontrollfenster zur Füllstandsanzeige



Sicherheitseinlass für CD-ROMs:  
Das Schneidwerk schaltet sich erst  
ein, wenn sich die CD über den  
Mittelpunkt im Schacht befindet.

**Flexibel einsetzbar  
durch 4 Lenkrollen  
Zwei Rollen können  
an einem gewünschten  
Platz fixiert werden**



Einfache und saubere Entleerung:  
Der Korb kann komplett  
entnommen werden.



## Personal-Shredder MY 2000 SC MY 2000 CC

### Besondere Merkmale

*...shreddert auch  
bei CROSS CUT  
CD-ROMs*



- Shreddert Papier, Kreditkarten und CD-ROMs
- Ein-/Ausschaltung über Lichtschranke (manuelle Betätigung EIN / AUS / Rücklauf möglich)
- Schneidwerk unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern
- Separater Sicherheits-Schacht für CD-ROMs
- LED für Kontrollanzeigen ("Stand-by", "Blockade", "Überhitzung")
- Staubfrei geschlossener Auffangkorb mit Kontrollfenster
- Einfache Entleerung durch entnehmbaren Auffangkorb
- Rollbar auf vier Lenkrollen - 2 Rollen feststellbar
- 10 Jahre Garantie auf Bruch der Schneidwellen

### Wichtigste Leistungsdaten

		MY 2000 SC	MY 2000 CC
Streifen / Partikel	mm	4	3,8 x 48
Sicherheitsstufe	DIN 32757	2	3
Schneidleistung <sup>1</sup>	bis max. Blatt, 70g / m <sup>2</sup>	16	12
	bis max. Blatt, 80g / m <sup>2</sup>	15	11
Arbeitsbreite	mm	230	230
Geräuschpegel	dB (A)	66	66
Schnittgeschwindigkeit <sup>2</sup>	70g/m <sup>2</sup> Blatt / min.	162	97
	80g/m <sup>2</sup> Blatt / min.	152	89
	m / sek.	0,05	0,04
Papierformat	DIN	A4 / US-Letter	A4 / US-Letter
	DIN	A3 / US-Long gefaltet	A3 / US-Long gefaltet

### Sonstige technische Daten

Auffangbehälter	Volumen l / Blatt <sup>3</sup>	31 / 370	31 / 500
Abmessungen B x T x H	ca. mm	400 x 300 x 602	400 x 300 x 602
Gewicht	ca. kg	12	14

1 - bezogen auf 70g/m<sup>2</sup> bzw. 80g/m<sup>2</sup> DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren. Die Unterschreitung der Nenn- / Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.  
 2 - theoretische durchschnittliche Blattleistung/min.  
 3 - bezogen auf DIN A4 Papier 80g/m<sup>2</sup>.

