

EPSON STYLUS OFFICE BX300F

EPSON STYLUS OFFICE BX300F

Business-Inkjet mit Fax und automatischem Dokumenteneinzug für den professionellen Einsatz. Das Gerät ist einfach zu bedienen, flexibel und sorgt immer für professionelle Ergebnisse.

Der Epson Stylus Office BX300F eignet sich perfekt für das gesamte Druck- und Faxaufkommen im Büro. Egal ob schnelle Kopien oder hochwertige Marketingmaterialien in Farbe – die Ergebnisse sehen immer professionell aus.

Mit Epson DURABrite™ Ultra Ink sind die Ausdrücke wisch- und wasserfest und können sofort nach dem Druck mit dem Textmarker bearbeitet werden.

Der niedrige Stromverbrauch und die einzeln austauschbaren Tintenpatronen machen den Business-Inkjet besonders kostensparend.

- Flexibler 4 in 1 Business-Inkjet mit Fax und automatischem Dokumenteneinzug zum Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen
- Druckgeschwindigkeiten von bis zu 30 Seiten/Min. in SW und 14 Seiten/Min. in Farbe
- ENERGY STAR®-Drucker: Niedriger Stromverbrauch – Spart Geld und schützt die Umwelt
- 5 praktische Kurzwahltasten und automatischer Fax- und Dokumenteneinzug
- OCR: Mit der Software zur optischen Zeichenerkennung (OCR) scannen Sie Texte und können sie anschließend schnell und einfach bearbeiten
- Wisch- und wasserfeste Ausdrücke dank Epson DURABrite Ultra Ink für sofortige Dokumentenbearbeitung



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN

DRUCKTECHNOLOGIE																	
Druckmethode Düsenkonfiguration Tröpfchengröße Tintentechnologie	4-Farbtintenstrahldrucker, Epson Micro Piezo™-Drucktechnologie Schwarz 90 Düsen, restliche Farben (Cyan, Magenta, Gelb) je 90 Düsen 3 pl (Minimum) mit Variable-sized Droplet-Technologie Epson DURABrite™ Ultra Ink																
DRUCKAUFLÖSUNG	Bis zu 5760 x 1440 optimierte dpi auf geeigneten Medien mit RPM (Resolution Performance Management)																
DRUCKGESCHWINDIGKEIT																	
DIN A4, Text, monochrom DIN A4, Text, Farbe 10 x 15 cm Foto	bis zu 30 Seiten/Min.*2 bis zu 14 Seiten/Min.*2 ca. 89 Sek.*2																
SCANNEN																	
Auflösung Technologie Sensortyp Geschwindigkeit	1200 x 2400 dpi DIN A4-Flachbettscanner CIS DIN A4, monochrom: 300 dpi 2,2 ms/Zeile, 600 dpi 7,2 ms/Zeile DIN A4, Farbe: 300 dpi 7,2 ms/Zeile, 600 dpi 13,1 ms/Zeile																
FAXFUNKTIONEN																	
Faxgeschwindigkeit Schnellwahltasten zum Faxen (max.) Faxauflösung Fehlerkorrekturmodus Seitenspeicher Faxübertragungsgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s 60 Namen und Nummern plus 5 frei belegbare Kurzwahltasten Standard (200 x 100), Fein (200 x 200), Foto (200 x 200 mit Fehlerdiffusion) CCITU/ITU Group3-Fax mit Fehlerkorrekturmodus bis zu 180 Seiten ca. 3 Sek. pro Seite																
COMPUTERUNABHÄNGIGER BETRIEB																	
LC-Display	6,3 cm LCD																
SCHNITTSTELLEN	Hi-Speed USB – kompatibel mit USB 2.0*3																
PAPIERMANAGEMENT																	
Kapazität Medienformat	Papierzufuhr: 120 Blatt Normalpapier DIN A4 (64 g/m ²) DIN A4, Letter, Legal, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, Breitbildformat 16:9, 20 x 25 cm, DIN A6, A5, B5, Umschläge: Nr.10, DL, DIN C6																
Media Type Seitenränder	Empfohlene Epson Medien: Premium Inkjet Plain Paper, Bright White Ink Jet Paper, Glossy Photo Paper 0 mm oben, links, rechts und unten über benutzerdefinierte Einstellungen im Druckertreiber*4																
EINGANGSDATENPUFFER	64KB																
TINTENPATRONEN	4 separate Einzelpatronen																
Empfohlene Tintenpatronen*1 Ebenfalls erhältlich	<table border="0"> <tr> <td>Black</td> <td>Cyan</td> <td>Magenta</td> <td>Yellow</td> </tr> <tr> <td>T0711</td> <td>T0712</td> <td>T0713</td> <td>T0714</td> </tr> <tr> <td>T0891</td> <td>T0892</td> <td>T0893</td> <td>T0894</td> </tr> <tr> <td>T0711H</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Black	Cyan	Magenta	Yellow	T0711	T0712	T0713	T0714	T0891	T0892	T0893	T0894	T0711H			
Black	Cyan	Magenta	Yellow														
T0711	T0712	T0713	T0714														
T0891	T0892	T0893	T0894														
T0711H																	

EPSON STYLUS OFFICE BX300F

EMPFOHLENE TINTENPATRONEN*1

Epson DURABrite™ Ultra Ink

Optimale Ergebnisse erzielen Sie mit den Epson Original Tinten.

- T0711
- T0712
- T0713
- T0714
- T0715 Multipack



EMPFOHLENE DRUCKMEDIEN

Für verschiedene Ansprüche stehen unterschiedliche Fotopapiere zur Verfügung in den Formaten 10 x 15 cm, 13 x 18 cm und DIN A4.



LIEFERUMFANG

Epson Stylus Office BX300F, 4 separate Einzelpatronen, Kurzanleitung, Software-CD-ROM, Bedienungsanleitung, Fax-Anleitung, Garantiedokument, Symbolaufkleber für Bedienfeld, Netzkabel, Telefonkabel

EPSON®

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION	
Leistungsaufnahme	ca. 11 W (unabhängiges Kopieren, ISO10561 Musterbrief), ca. 3,5 W (Energiesparmodus)
Betriebsspannung	ENERGY STAR®-Drucker 220-240 V Wechselspannung
BETRIEBSSYSTEME	
Windows 2000/XP/XP-x64/Vista, Mac OS ab Version 10.3.9/10.4x/10.5x	
GARANTIE	
Standard: 1 Jahr Carry-In-Service Optional: Epson Coverplus 3 Jahre erweiterte Garantie	
ALLGEMEIN	
Abmessungen (B x T x H)	460 x 411 x 235 mm
Gewicht	7,2 kg
Geräuschpegel	5,2 B(A), 42 dB(A) nach ISO7779-Testmuster mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus
SOFTWARE	
Epson Web-To-Page Epson Easy Photo Print Epson File Manager ABBYY FineReader® 6.0 Sprint Plus (PC) ABBYY FineReader® 5.0 Sprint Plus (Mac)	

¹ Empfohlene Tintenpatronen. Eine Übersicht aller verwendbaren Epson Tintenpatronen finden Sie unter www.epson-europe.com
² Siehe www.epson-europe.com
³ USB-Kabel für PC-/Mac-Anschluss erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
⁴ Sonst: 3 mm oben, links, rechts und unten.



Epson Deutschland GmbH
 Otto-Hahn-Str. 4
 D-40670 Meerbusch
 Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14€/Min aus dem deutschen Telekom-Festnetz. Abweichungen aus anderen Festnetzen und Mobilfunknetzen sind möglich. Details erfahren Sie von Ihrem Provider)
 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
 Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
 Epson in der Schweiz
 Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

