

Bezeichnung:

Canon PIXMA MP830 - Multifunktionsgerät (Farb) - Tintenstrahl - Kopieren (bis zu): 29 Seiten/Min. (s/w) / 24 Seiten/Min. (Farbe) - Drucken (bis zu): 30 Seiten/Min. (s/w) / 24 Seiten/Min. (Farbe) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - Hi-Speed USB

**Beschreibung:**

Schick, Platz sparend und kosteneffizient - das Multifunktionssystem Pixma MP830 macht nicht nur zu Hause für den Fotodirektdruck eine gute Figur. Ausgestattet mit einer Faxfunktion ist es auch ideal für kleinere Büros. Praktisch für das System sind das automatisch öffnende Ausgabefach, Duplexdruck, Bedrucken geeigneter CDs und DVDs, zwei Papierzufuhren und Single Ink-Technologie. Selbstverständlich ist das Modell mit einem PictBridge Port ausgestattet

Produktbeschreibung	Canon PIXMA MP830 - Multifunktionsgerät (Farb)
Gerätetyp	Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50 cm x 48.7 cm x 29.2 cm
Gewicht	14.7 kg
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farb)
Tintenstrahl-Technologie	5 Farben
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 29 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	9600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JPEG
Faxauflösungen	200 x 200 dpi
Scannen	2400 x 4800 dpi
Display	2.5"
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, bedruckbare CD/DVD
Standardmedienkapazität	300 Blatt
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB
Stromversorgung	Wechselstrom 110/230V (50/60Hz)

Extended Specifications

Gerätetyp	Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farb - Foto
Display-Diagonale	2.5"
Breite	50 cm