

Bezeichnung:
 NEC MultiSync LCD2090UXi - Flachbildschirm - TFT - 20.1" - 1600 x 1200 / 60 Hz - 280 cd/m² - 700:1 - 16 ms - 0.255 mm - DVI-I, DVI-D, VGA



Beschreibung:

Optimale Bilddarstellung, maximale Ergonomie - der NEC MultiSync LCD2090UXi überzeugt in allen Bereichen. Ob als digitales Zeichenbrett für den Designer, im CAD/CAM-Bereich, für den DTP-Einsatz oder auch für anspruchsvolle Office-Applikationen: der NEC MultiSync LCD2090UXi erfüllt mühelos alle Anforderungen, die in diesen Bereichen an die Bildqualität gestellt werden.

Produktbeschreibung	NEC MultiSync LCD2090UXi - Flachbildschirm - TFT - 20.1"
Gerätetyp	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Farbe	(das Bild des gezeigten Produktes kann eine andere Farbe haben)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.9 cm x 24.7 cm x 41.6 cm
Gewicht	9.7 kg
Diagonalabmessung	20.1"
Sichtbare Bildfläche	20.1"
Punktabstand / Pixelabstand	0.255 mm
Max. Auflösung	1600 x 1200 / 60 Hz
Bildschirmpositionsanpassung	Höhe, Drehelement, Neigbar
Farbunterstützung	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Reaktionszeit	16 ms
Helligkeit	280 cd/m ²
Kontrastverhältnis	700:1
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)
Signaleingang	DVI-I, DVI-D, VGA
Produktzertifizierungen	RoHS
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	50 Watt
Umweltschutzstandards	EPA Energy Star , EPEAT Silver
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Extended Specifications

Display-Typ	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Breite	43.9 cm
Tiefe	24.7 cm
Höhe	41.6 cm
Gewicht	9.7 kg
Farbe	(das Bild des gezeigten Produktes kann eine andere Farbe haben)
Diagonalabmessung	20.1"
Sichtbare Bildfläche	20.1"
Punktabstand / Pixelabstand	0.255 mm
Max. Auflösung	1600 x 1200 / 60 Hz