

Bezeichnung:

Samsung CLP-300 - Drucker - Farb - Laser - Legal, A4 - bis zu 16 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 150 Blätter - USB

**Beschreibung:**

Mit dem CLP-300 präsentiert Samsung den kleinsten und leichtesten Farblaserdrucker seiner Klasse, der auf jeden Schreibtisch passt. Dank der viel beachteten NO NOIS-Technologie von Samsung gehört dieser Drucker auch noch zu den leisesten Farbmaschinen.

Produktbeschreibung	Samsung CLP 300 - Drucker - Farb - Laser
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Laser - Farb
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39 cm x 34.4 cm x 26.5 cm
Gewicht	13.6 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Legal, A4
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 16 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 17 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 4 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 4 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (Farbe)	2400 dpi x 600 dpi
Schnittstelle	USB
Prozessor	Samsung 300 MHz
Installierter RAM (Max.)	32 MB (32 MB)
Druckersprache	SPL-C
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Karten
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Medienhandhabung	150-Blatt-Universalzuführung
Monatliche Kapazität	24200 Seiten
Druckermerkmale	Non-Orbiting Noiseless Optical Imaging (NO-NOIS)
Systemanforderungen	SuSE Linux 8.2, Red Hat Linux 9, Red Hat Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Apple MacOS X 10.3, Mandrake Linux 9.2, Red Hat Fedora Core 1, Mandrake Linux 10.1 Discovery, Apple MacOS X 10.4, SuSE Linux 9.2, Red Hat Fedora Core 3, Microsoft Windows Vista
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie

Extended Specifications

Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Laser - Farb
Breite	39 cm
Tiefe	34.4 cm
Höhe	26.5 cm
Gewicht	13.6 kg
	Bis zu 16 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm)