

**Bezeichnung:**

NEC MultiSync LCD195WXM - Flachbildschirm - TFT - 19" - Breitbildformat - 1440 x 900 - 300 cd/m2 - 700:1 - 5 ms - 0.284 mm - DVI-D, VGA - Lautsprecher - Silber

**Beschreibung:**

NEC MultiSync LCD195WXM im Widescreen-Format mit einer Reaktionszeit von 5ms wurde als Einstiegsmodell und speziell für die Ansprüche im SMB- und SOHO-Bereich entwickelt. Durch das attraktive Preis-/Leistungsverhältnis bietet NEC Display Solutions Heimanwendern, die nicht auf anspruchsvolle Features verzichten wollen, ein LCD-Display, das sich bestens für alle Multimedia-.Anwendungen und Standard Office-Applikationen eignet. Die Kombination von analoger und digitaler Schnittstelle bietet darüber hinaus mehr Flexibilität und ein hohes Maß an Zukunftssicherheit bei den Anschlüssen.

<b>Produktbeschreibung</b>	NEC MultiSync LCD195WXM - Flachbildschirm - TFT - 19"
<b>Gerätetyp</b>	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
<b>Farbe</b>	Silber
<b>Integrierte Peripheriegeräte</b>	Stereo-Lautsprecher
<b>Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)</b>	44 cm x 24 cm x 34 cm
<b>Gewicht</b>	5.8 kg
<b>Diagonalabmessung</b>	19" - Breitbildformat
<b>Punktabstand / Pixelabstand</b>	0.284 mm
<b>Max. Auflösung</b>	1440 x 900
<b>Bildschirmpositionsanpassung</b>	Höhe, Drehelement, Neigbar
<b>Farbunterstützung</b>	Up to 16.2 million colors
<b>Reaktionszeit</b>	5 ms
<b>Helligkeit</b>	300 cd/m2
<b>Kontrastverhältnis</b>	700:1
<b>Digital-Video-Standard</b>	Digital Visual Interface (DVI)
<b>Audioausgang</b>	Lautsprecher - Stereo - integriert
<b>Signaleingang</b>	DVI-D, VGA
<b>Produktzertifizierungen</b>	Plug and Play, TCO '03, FCC Klasse B bescheinigt, MPR II, CSA, UL, TUV, TUV GS, GOST, cUL, DDC-2B, DDC-2Bi, ISO 13406-2, MPR III, PCT, VESA DDC/CI, VESA EDID, RoHS
<b>Stromversorgung</b>	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	42 Watt
<b>Umweltschutzstandards</b>	EPA Energy Star , EPEAT Silver
<b>Herstellergarantie</b>	3 Jahre Garantie

**Extended Specifications**

<b>Display-Typ</b>	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
<b>TFT-Technologie</b>	TN
<b>Integrierte Peripheriegeräte</b>	Stereo-Lautsprecher
<b>Breite</b>	44 cm
<b>Tiefe</b>	24 cm
<b>Höhe</b>	34 cm
<b>Gewicht</b>	5.8 kg