

Bezeichnung:

Fujitsu Siemens SCALEOVIEW H19W-2 - Flachbildschirm - TFT - 19" - Breitbildformat - 1440 x 900 - 300 cd/m² - 1000:1 - 2 ms - 0.285 mm - DVI-D, VGA - Lautsprecher

**Beschreibung:**

Der SCALEOVIEW H19W-2 ist optimal für Nutzer, die innovative Funktionalität in attraktivem Lifestyle-Design suchen. Besonders schlank und platzsparend ist er die ideale Wahl für Wohnzimmer, Büro und repräsentativen Umgebungen. Seine hervorragenden Bildeigenschaften und seine Multimedia-Ausstattung prädestinieren den SCALEOVIEW H19W-2 in besonderer Weise auch für Fotobearbeitung, für Spiele und das Betrachten der neuesten DVDs. In Kombination mit den eingebundenen neuen Leistungsmerkmalen der Display View Technologie ist der SCALEOVIEW H19W-2 somit vielfältiger und leistungsstärker Partner für Ihr zu Hause, für Ihr Home-Office und anspruchsvolle

Multimedia- Anwendungen.

Produktbeschreibung	Fujitsu Siemens SCALEOVIEW H19W-2 - Flachbildschirm - TFT - 19"
Gerätetyp	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.8 cm x 19 cm x 40.4 cm
Gewicht	4.9 kg
Diagonalabmessung	19" - Breitbildformat
Sichtbare Bildfläche	19"
Punktabstand / Pixelabstand	0.285 mm
Max. Auflösung	1440 x 900
Bildschirmpositionsanpassung	Neigbar
Farbunterstützung	Up to 16.2 million colors
Reaktionszeit	2 ms
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)
Audioausgang	Lautsprecher - Stereo - integriert
Signaleingang	DVI-D, VGA
Produktzertifizierungen	Plug and Play, TCO '03, CE, DDC-2B, EN 60950, EN 61000-3-2, EPA Energy Star, GS, ISO 13406-2, VESA FPMPI, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	50 Watt
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Extended Specifications

Display-Typ	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Breite	44.8 cm
Tiefe	19 cm
Höhe	40.4 cm
Gewicht	4.9 kg
Diagonalabmessung	19" - Breitbildformat
Sichtbare Bildfläche	19"