

**Bezeichnung:**

Canon PIXMA iP4500 - Drucker - Farb - Duplex - Tintenstrahl - Legal, A4 - bis zu 31 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 300 Blätter - USB

**Beschreibung:**

Dieser Premium Foto- und Dokumentdrucker bietet Besitzer einer Digitalkamera zusätzliche Funktionen und Qualität zu einem unschlagbaren Preis. Drucken Sie, was Sie möchten und wie Sie möchten - mit hoher Geschwindigkeit und außergewöhnlichen Ergebnissen.

<b>Produktbeschreibung</b>	Canon PIXMA iP4500 - Drucker - Farb - Tintenstrahl
<b>Druckertyp</b>	Fotodrucker - Tintenstrahl - Farb
<b>Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)</b>	44.5 cm x 30.3 cm x 16 cm
<b>Gewicht</b>	6.9 kg
<b>Tintenstrahl-Technologie</b>	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
<b>Unterstützte Tintenpalette (Farben)</b>	5 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigment Black
<b>Max. Mediengröße (Standard)</b>	Legal, A4
<b>Max. Mediengröße (angepasst)</b>	216 mm x 356 mm
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Bis zu 31 Seiten/Min. - s/w Bis zu 24 Seiten/Min. - Farb
<b>Max. Auflösung (Farbe)</b>	9600 dpi x 2400 dpi
<b>Duplex-Druckausgabe</b>	Duplex
<b>Druck auf CD/DVD</b>	Eingebaut
<b>Schnittstelle</b>	USB
<b>Medientyp</b>	Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Fotopapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier, glänzend, Karten, mattes Photopapier, Papier für hohe Auflösung, Seidenmattpapier, DVD-Disks, CDs
<b>Gesamte Medienkapazität</b>	300 Blätter
<b>Medienhandhabung</b>	150-Blatt-Zuführung, 150-Blatt-Papierkassette
<b>Druckermerkmale</b>	Randloser Druck, CD-/DVD-Druck
<b>Stromversorgung</b>	Wechselstrom 120/230 V
<b>Systemanforderungen</b>	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.2.8 - 10.4, Microsoft Windows Vista

**Extended Specifications**

<b>Druckertyp</b>	Fotodrucker - Tintenstrahl - Farb
<b>Breite</b>	44.5 cm
<b>Tiefe</b>	30.3 cm
<b>Höhe</b>	16 cm
<b>Gewicht</b>	6.9 kg
<b>Tintenstrahl-Technologie</b>	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
<b>Unterstützte Tintenpalette (Farben)</b>	5 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigment Black
<b>Mindestgröße der Tintentröpfchen</b>	1 pl
<b>Tintenpatronenkonfiguration</b>	5 einzelne Tintenbehälter