

Bezeichnung:

WD Caviar Blue WD3200AAJB - Festplatte - 320 GB - intern - 3.5" - ATA-100 - 7200 rpm - Puffer: 8 MB

**Beschreibung:**

Kühl, leise und schnell. WD Caviar Blue-Laufwerke bieten eine überragende Leistung und Zuverlässigkeit. Dadurch sind sie ideal für beruflich oder privat genutzte Desktop-Computer.

Produktbeschreibung	WD Caviar Blue WD3200AAJB - Festplatte - 320 GB - ATA-100
Typ	Festplatte - intern
Formfaktor	3.5" x 1/3H
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.2 cm x 14.7 cm x 2.54 cm
Gewicht	0.63 kg
Kapazität	320 GB
Schnittstellen Typ	ATA-100
Datenübertragungsrate	100 MBps
Mittlere Suchzeit	8.9 ms
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
Puffergrösse	8 MB
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Extended Specifications

Gerätetyp	Festplatte - intern
Breite	10.2 cm
Tiefe	14.7 cm
Höhe	2.54 cm
Gewicht	0.63 kg
Formfaktor	3.5" x 1/3H
Kapazität	320 GB
Schnittstellen Typ	ATA-100
Puffergröße	8 MB
Übertragungsrate Laufwerk	100 MBps (extern)
Positionierungszeit	8.9 ms (Durchschnittlich)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit	2 ms
Mittlere Wartezeit	4.2 ms
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
Start-/Stoppzyklen	50,000
Schnittstellen	1 x ATA-100 - IDC 40-polig
Kompatible Einschübe	1 x intern - 3.5" x 1/3H
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Min Betriebstemperatur	0 °C