

Bezeichnung:

Buffalo DriveStation TurboUSB HD-HS1.0TU2/L - Festplatte - 1 TB - extern - Hi-Speed USB - 7200 rpm

**Beschreibung:**

Die DriveStation TurboUSB kann verwendet werden als Backup-Gerät, einfach als Zusatzspeicher oder auch zum Transport von größeren Datenmengen, ohne das Platz auf dem Laufwerk des PC's verwendet wird. Es werden die neuesten SATA-Laufwerks-Technologien verwendet und gegenüber der normalen DriveStation kommt die Verwendung von TurboUSB hinzu, durch welche Datenraten erzielt werden können, die um bis zu 37% über dem aktuellen Standard liegen. Mit automatischer Installation (im USB 2.0-Modus), Memeo AutoBackup Software (Download Memeo AutoBackup), ist die DriveStation TurboUSB eine zuverlässige Plug&Play-Lösung im Bereich USB-Speicher und auch für

sichere Backups gut geeignet.

Produktbeschreibung	Buffalo DriveStation TurboUSB HD-HS1.0TU2/L - Festplatte - 1 TB - Hi-Speed USB
Typ	Festplatte - extern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.6 cm x 16.2 cm x 20.1 cm
Gewicht	1.3 kg
Kapazität	1 TB
Schnittstellen Typ	Hi-Speed USB
Datenübertragungsrate	480 Mbit/s
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
Massenspeicher-Controller	Serial ATA (Serial ATA-150) - Hi-Speed USB
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 98 Second Edition, Apple MacOS X, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie

Extended Specifications

Gerätetyp	Festplatte - extern
Breite	4.6 cm
Tiefe	16.2 cm
Höhe	20.1 cm
Gewicht	1.3 kg
Kapazität	1 TB
Schnittstellen Typ	Hi-Speed USB
Schnittstellentyp internes Laufwerk	Serial ATA
Merkmale	Secure Lock Ware
Übertragungsrate Schnittstelle	480 Mbit/s
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
Typ	Serial ATA - Hi-Speed USB
Controller-Schnittstellentyp	Serial ATA-150
Schnittstellen	1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)