

Bezeichnung:

ASUS VW222S - Flachbildschirm - TFT - 22" - Breitbildformat - 1680 x 1050 - 300 cd/m² - 1000:1 - 2000:1 (dynamisch)
- 2 ms - 0.282 mm - VGA - Lautsprecher - Schwarz

**Beschreibung:**

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Produktbeschreibung	ASUS VW222S - Flachbildschirm - TFT - 22"
Gerätetyp	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Farbe	Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51.3 cm x 21 cm x 40.5 cm
Gewicht	4.8 kg
Diagonalabmessung	22" - Breitbildformat
Punktabstand / Pixelabstand	0.282 mm
Max. Auflösung	1680 x 1050
Bildschirmpositionsanpassung	Neigbar
Farbunterstützung	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Reaktionszeit	2 ms
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1 / 2000:1 (dynamisch)
Audioausgang	Lautsprecher - Stereo - integriert
Signaleingang	VGA
Produktzertifizierungen	TCO '03, CE, CSA, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, WEEE
Leistungsaufnahme im Betrieb	55 Watt
Umweltschutzstandards	EPA Energy Star

Extended Specifications

Display-Typ	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Breite	51.3 cm
Tiefe	21 cm
Höhe	40.5 cm
Gewicht	4.8 kg
Farbe	Schwarz
Diagonalabmessung	22" - Breitbildformat
Punktabstand / Pixelabstand	0.282 mm
Max. Auflösung	1680 x 1050
Farbunterstützung	24 Bit (16,7 Millionen Farben)