

Bezeichnung:

EIZO S1921SH-BK - Flachbildschirm - TFT - 19" - 1280 x 1024 - 250 cd/m² - 1000:1 - 20 ms - 0.294 mm - DVI-D, VGA - Lautsprecher - Schwarz

**Beschreibung:**

Das leistungsstarke Universal-Genie für den professionellen Anwender. Der S1921 überzeugt mit seinen Daten, speziell bei Kontrast, Helligkeit und Blickwinkel. Denn sein VA-LCD-Modul bürgt für ein hervorragendes Bild, egal aus welchem Blickwinkel Sie es ansehen. Seine perfekte Optik entsteht durch sein schlankes Gehäusedesign. Zwei integrierte Lautsprecher runden den Funktionsumfang ab. Mit all diesen Features ausgestattet, erfüllt dieses Arbeitspferd alle Aufgaben in modernen Bürolandschaften optimal. Aber auch in privaten Arbeitszimmern legt er sich natürlich gerne und mächtig in Zeug.

Produktbeschreibung	EIZO S1921SH-BK - Flachbildschirm - TFT - 19"
Gerätetyp	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Farbe	Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.5 cm x 33.4 cm x 6.1 cm
Gewicht	7.2 kg
Diagonalabmessung	19"
Sichtbare Bildfläche	19"
Punktabstand / Pixelabstand	0.294 mm
Max. Auflösung	1280 x 1024
Bildschirmpositionsanpassung	Höhe, Drehelement, Neigbar
Farbunterstützung	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Reaktionszeit	20 ms
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)
Audioausgang	Lautsprecher - Stereo - integriert
Signaleingang	DVI-D, VGA
Produktzertifizierungen	CE, TUV GS, DVI DMPM, ISO 13406-2, VESA DDC/CI, VESA DPMS, TUV Ergo
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	40 Watt
Herstellergarantie	5 Jahre Garantie

Extended Specifications

Display-Typ	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
TFT-Technologie	PVA
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Breite	40.5 cm
Tiefe	33.4 cm
Höhe	6.1 cm
Gewicht	7.2 kg
Farbe	Schwarz