

MISCO Artikelnummer: 151622 Hersteller Artikelnummer: S26361-K1319-V140

Bezeichnung:

Fujitsu P19-5P ECO - LCD-Display - TFT - 48.3 cm (19") - 1280 x 1024 - 250 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - 0.294 mm - DVI-D, VGA - Lautsprecher

Beschreibung:

Mit diesem Premium Line 19 Zoll LCD-TFT-Display kombiniert Fujitsu das Beste was High-End Technologie zu bieten hat mit einem ergonomischen Design. Der ausgesprochen flexible Standfuß gewährleistet optimierte, individuelle Lösungen für jeden professionellen Arbeitsplatz. Kristallklare Bilder und eine schnelle Refresh-Rate definieren Sehkomfort ganz neu.

Produktbeschreibung	Fujitsu P19-5P ECO - LCD-Display - TFT - 48.3 cm (19")
Gerätetyp	LCD-Display / TFT-Aktivmatrix
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.2 cm x 25.4 cm x 35.4 cm
Gewicht	7.3 kg
Diagonalabmessung	48.3 cm (19")
Sichtbare Bildfläche	48.3 cm (19")
Punktabstand / Pixelabstand	0.294 mm
Max. Auflösung	1280 x 1024
Bildschirmpositionsanpassung	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Seitenverhältnis des Bildes	5:4
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m2
Kontrastverhältnis	1000:1
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)
Audioausgang	Lautsprecher - Stereo - integriert
Signaleingang	DVI-D, VGA
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, CE, C-Tick, GOST, cUL, EN 60950, GS, SASO, VESA FPMPI, CCC, DDC/CI, RoHS, TCO Displays 5.0, WEEE
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Extended Specifications

Display-Typ	LCD-Display / TFT-Aktivmatrix
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Breite	41.2 cm
Tiefe	25.4 cm
Höhe	35.4 cm
Gewicht	7.3 kg
Diagonalabmessung	48.3 cm (19")
Sichtbare Bildfläche	48.3 cm (19")
Punktabstand / Pixelabstand	0.294 mm
Max. Auflösung	1280 x 1024
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	76 Hz x 82 kHz

Reaktionszeit	5 ms
Steuerelemente / Anpassungen	Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Phase, Uhr, Black Level
Bildschirmpositionsanpassung	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar
Signaleingang	DVI-D, VGA
Besonderheiten	sRGB-Farbmanagement, DisplayView
Farbtemperatur	9300K, einstellbar, 6500K, 7500K
Seitenverhältnis des Bildes	5:4
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Max. horizontaler Betrachtungswinkel	170
Max. vertikaler Betrachtungswinkel	170
Analoges Videosignal	RGB
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)
Typ	Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Schnittstellen	1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel - 1.8 m 1 x Audiokabel - 1.8 m 1 x DVI-Kabel - 1.8 m
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm
MTBF	70,000 Stunde(n)
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, CE, C-Tick, GOST, cUL, EN 60950, GS, SASO, VESA FPMPI, CCC, DDC/CI, RoHS, TCO Displays 5.0, WEEE
Formfaktor	Intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Zubehör:

- 183674H - Fujitsu TopUp-Service Door-to-Door Service - Serviceerweiterung - Austausch - 3 Jahre - Lieferung - 9x5
- 172524 - Fujitsu Service Pack Desk-to-Desk Service - Serviceerweiterung - Austausch - 3 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - 2 Arbeitstage
- 172530 - Fujitsu Service Pack Desk-to-Desk Service - Serviceerweiterung - Austausch - 4 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - 2 Arbeitstage
- 172540 - Fujitsu Service Pack Desk-to-Desk Service - Serviceerweiterung - Austausch - 5 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - 2 Arbeitstage