

Bezeichnung:

HP LaserJet 4250n - Drucker - S/W - Laser - Legal, A4 - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 43 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - parallel, USB, 10/100Base-TX

**Beschreibung:**

Die HP LaserJet 4250 Serie bietet professionellen Laserdruck für Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Mitarbeitern und Büros mit hohem Druckvolumen. Aufgrund der großen Modellvielfalt und des reichhaltigen Zubehörs wird der HP LaserJet 4250 allen Anforderungen des Arbeitsbereiches gerecht. HP LaserJet 4250N ist netzwerkfähig und mit großem Arbeitsspeicher. Die -Netzwerkdrucker sind für Arbeitsgruppen mit hohen Ansprüchen bestimmt, die auf kosteneffiziente und zuverlässige Erstellung von Schwarzweißdokumenten in professioneller Qualität Wert legen.

Produktbeschreibung	HP LaserJet 4250n - Drucker - S/W - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.8 cm x 45.1 cm x 37.7 cm
Gewicht	22.7 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch , Holländisch / Europa
Max. Mediengröße (Standard)	Legal, A4
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 43 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi
Image Enhancement Technology	HP FastRes 1200
Schnittstelle	Parallel, USB, Ethernet 10/100Base-TX
Prozessor	MIPS MIPS64 20Kc 460 MHz
Installierter RAM (Max.)	64 MB (512 MB)
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.3
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten, Bondpapier, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität	200000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet - Plug-in-Modul
Druckermerkmale	Duplexdruck optional
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	IBM OS/2, Microsoft Windows NT 4.0, UNIX, Novell NetWare 3.2, HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 2.6, SunSoft Solaris 7, Novell NetWare 4.2, SunSoft Solaris 2.5 oder neuer, IBM AIX 3.2.5 oder später, Linux, Microsoft Windows 2000, HP-UX 11.x, SunSoft Solaris 8, Novell NetWare 5.x, SuSE Linux 6.x, Microsoft Windows Millennium Edition, NW 6.x, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Red Hat Linux 6.x, SunSoft Solaris 9, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS 9.x oder höher, SunSoft Solaris 10, HP OpenVMS
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie