

Bezeichnung:

Auerswald COMpact 2206 - ISDN Terminal Adapter - extern - USB - ISDN BRI ST - 128 Kbps - V.90 / 6 Analoge(r) Anschluss/Anschlüsse

**Beschreibung:**

Die COMpact 2206 USB zeichnet sich durch absolute Bedienerfreundlichkeit aus und richtet sich an den anspruchsvollen Privat- und Home Office-User. Einfachste Inbetriebnahme durch eine Easy-Setup-Software, überzeugender Leistungsumfang wie bei größeren Anlagenklassen, professionelle Datenübertragung und schneller Internet-Zugriff dank integriertem USB-Port sind die herausragenden Eigenschaften dieser modernen ISDN-Telefonanlage. 6 LEDs liefern Statusinformationen zum Betriebszustand der Anlage, z. B. ISDN-Verfügbarkeit, USB-Aktivität und Eingang neuer Nachrichten. Optional kann die COMpact 2206 USB noch mit einem Modul für Tür- und Schaltfunktionen nachgerüstet

werden.

Produktbeschreibung	Auerswald COMpact 2206 - ISDN Terminal Adapter - BRI ST
Gerätetyp	ISDN Terminal Adapter - USB
Art	Extern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.1 cm x 24.3 cm x 8.6 cm
Gewicht	1.5 kg
Max. Datenübertragungsrate	128 Kbps
Digital Signaling Protocol	EURO-ISDN, ISDN DSS1/ETSI
ISDN-Schnittstelle	ISDN BRI ST
Protokolle und Spezifikationen	ITU V.90
Faxkompatibilität	G3, G4
Anzahl der analogen Anschlüsse (Ports)	6
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V ± 10% (50 Hz)

Extended Specifications

Gerätetyp	ISDN Terminal Adapter
Art	Extern
Breite	30.1 cm
Tiefe	24.3 cm
Höhe	8.6 cm
Gewicht	1.5 kg
Farbe	Weiß, Blau
Schnittstellen Typ	USB
Anschlusstechnik	Verkabelt
Max. Datenübertragungsrate	128 Kbps
Digital Signaling Protocol	EURO-ISDN, ISDN DSS1/ETSI
ISDN-Schnittstelle	ISDN BRI ST
56K-Technologie	V.90
Protokolle und Spezifikationen	ITU V.90
Faxkompatibilität	G3, G4
Anzahl der analogen Anschlüsse (Ports)	6
Schnittstellen	1 x Modem - ISDN BRI ST - RJ-45 - 1 3 x Telefonleitung - ISDN BRI ST - TAE-N - 3 1 x Display / Video - 1