

Absauganlage ASA 2053 Stuermer



Artikelbeschreibung

Absauganlagen ASA-Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (kein Staub) -Hohe Saugleistung -Besonders leise -Leicht verfahrbar durch Lenkrollen -Aus massivem Stahlblech, kein zerbrechlicher Kunststoff -Geringere statische Aufladung gegenüber Kunststoff -Lüfterrad aus Metall, in Schaufelform für erhöhte Saugleistung -Wesentlich reduzierter Staubgehalt durch doppelt gewebten Fein-Filter sack der Kategorie G1 -Schnellspannverschlüsse für Filter- und Spänesack -Bei dem Modell ASA 2053 kann die Ansaugeneinheit um 180° gedreht verbaut werden, wodurch die Ansaugrichtung von oben oder unten ermöglicht wird

Artikeleigenschaften

Abmessung: 900 x 480 x 2.100 mm
Absaugstutzen-Ø am Gerät: 200 mm
Druckdifferenz max.: 1.250 Pa
ECLASS-5.1: 36239001
Filterfläche: 1,8 m²
Filterkategorie: G1
Gewicht: 43,5 kg
Luftleistung frei saugend: 2.160 m³/h
Motorleistung 50 Hz: 1,10 kW
Typ: ASA 2053
Volumen Spänesack: 160 l

Bestelldaten

Artikelnummer: 199244
EAN: 4036351000785

Notizen
